

		RS3 Serie - Kondensatorschütze												
RS Bestellnummer	Serie	Bezeichnung	Anschluss	Spulenspannung	Nennstrom thermisch AC1	Bemessungs- Betriebsstrom AC6b	Hauptkontakte	Hilfskontakte	Breite (mm)	Passende Hilfskontaktblöcke	Passender Entstörbauteil			
2778449	RS3-18-K	Kondensatorschütz 230VAC 12,5kVAr	Schraubklemmen	230 VAC	32A	0-18A	3 Schließer	1 Schließer	45mm	277-8381 277-8385 277-8386 277-8387 277-8388	277-8526			
2778466	RS3-24-K	Kondensatorschütz 230VAC 20kVAr			45A	14-28A								
2778473	RS3-32-K	Kondensatorschütz 230VAC 25kVAr			60A	14-36A								
2778490	RS3-62-K	Kondensatorschütz 230VAC 50kVAr			100A	30-72A		60mm						
2778497	RS3-74-K	Kondensatorschütz 230VAC 75kVAr			120A	30-108A								
2778501	RS3-90-K	Kondensatorschütz 230VAC 80kVAr			155A	50-115A		90mm						
2778425	RS3-115-K	Kondensatorschütz 230VAC 100kVAr			190A	50-144A								
		RS3 (K) Serie - Zubehör												
RS Bestellnummer		Bezeichnung	Details								Passt zu Schütz-Serie			
2778526		Entstörbauteil für RS3-07/-74 115-250 VAC/DC	RC-Kombination 220nF / 2200 Ohm							RS3-07 bis RS3-74 (K) (115 - 250 VAC/DC)				
		RS3 (K) Serie - Zubehör												
RS Bestellnummer		Bezeichnung	Anschluss	Montage	Nennstrom thermisch AC1		Kontakte	Breite (mm)		Passt zu Schütz-Serie				
2778380		Hilfskontaktblock 1NO + 1NC für RS3/RSG3 -24/-115, seitliche Montage	Schraubklemmen	seitlich	10A		1 Schließer + 1 Öffner	10mm	RS3-24 bis RS3-115 (K)	RS3-10 bis RS3-115 (K)				
2778381		Hilfskontaktblock 1NO + 1NC für RS3/RSG3 -07/-22, seitliche Montage												
2778385		Hilfskontaktblock 1NC für RS3/RSG3, Frontmontage		Frontmontage			1 Öffner	10,5mm	RS3-07 bis RS3-22 (K)					
2778386		Hilfskontaktblock 1NO für RS3/RSG3, Frontmontage					1 Schließer							
2778387		Hilfskontaktblock 1NC für RS3/RSG3, Frontmontage, Push-In	Push-In				1 Öffner							
2778388		Hilfskontaktblock 1NO für RS3/RSG3, Frontmontage, Push-In					1 Schließer							