

Anciennement connu comme : Orange Heavyweight 87-208

## Gants en latex naturel épais, offrant une meilleure protection pour les applications lourdes



- **Protection avancée** : Les gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® 87-208 sont 50 % plus épais (0,75 mm/29,5 mil) que les gants standard doublés de flocons. Ils résistent à diverses graisses, cétones, sels, détergents, alcools et alcalis.
- **Propreté et durabilité accrues** : Ils subissent un traitement de chloration qui nettoie et durcit leur surface extérieure.
- **Confort élevé** : Conçus avec un flochage 100 % coton, ces gants de protection résistants absorbent l'humidité et la transpiration, pour un plus grand confort de l'utilisateur.
- **Qualité assurée** : en outre, ces gants AlphaTec® atteignent un NQA de 1,5

### Secteurs industriels

- Construction
- Maintenance d'infrastructure
- Nettoyage et entretien
- Métallurgie
- Industrie chimique
- Services publics
- Entreposage

### Applications

- Entretien de sites et de machines
- Manipulation de produits chimiques
- Nettoyage et entretien

Anciennement connu comme : Orange Heavyweight 87-208


### Principales propriétés

- **Caoutchouc de latex naturel 50% plus épais\*** : grande durabilité et résistance aux produits chimiques
- **Surface extérieure chlorée** : propreté et durabilité accrues
- **Flocage 100% coton** : Absorption de la transpiration, pour un plus grand confort

\*Comparé aux gants floqués standard



### Normes de performance



### Spécifications

| MARQUE   RÉF.       | DESCRIPTION                                                                                | TAILLE             | LONGUE UR     | COULEUR | CONDITIONNEMENT                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AlphaTec®<br>87-208 | <b>Liner Material:</b> Coton suédé<br><b>Coating Material:</b> Latex de caoutchouc naturel | 7, 8, 9,<br>10, 11 | 325 /<br>12.8 | Orange  | 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton<br><br>Seules les tailles 7 à 10 sont disponibles aux États-Unis.<br>La taille 11 est disponible au Canada. |

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T : 1 800 363-8340  
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.