



Tuyau d'air comprimé en polyuréthane 8x12 mm

RR7030
RR70...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-04-11 14:31:32





DESCRIPTION

Tuyau d'air comprimé en polyuréthane 8x12 mm

TRÈS DURABLE

Les restricteurs de courbure réduisent les plis et aident à prolonger la durée de vie du tuyau d'air.

LÉGER

Poly renforcé. Le matériau en uréthane (PU) rend ce tuyau d'air durable et fiable, le tuyau est résistant à l'abrasion et également léger.

PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ

Avec un traitement de surface brillant.

ENROULAGE SANS EFFORT

Le matériau du tuyau n'a pas de mémoire et peut donc être déroulé et enroulé sans effort.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Le matériau est écologique, non toxique et inodore.

APPLICATIONS

Conçu pour les applications d'air comprimé.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-04-11 14:31:32



Ces tuyaux à air comprimé en polyuréthane sont résistants à l'usure et flexibles. Ils conviennent parfaitement à un enrouleur de tuyau et à une utilisation avec des outils pneumatiques. Il ont un diamètre interne de 8 mm et un diamètre externe de 12 mm. Ces tuyaux d'air sont également résistant à l'huile, à l'essence, à la graisse, aux acides légers et aux alcalis.

RR7020

Tuyau de 15 mètres

RR7023

Tuyau de 23 mètres

RR7030

Tuyau de 30 mètres

Entrée d'air : 1/4".

Pression de service max : 300 PSI

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TUYAU D'AIR COMPRIME 8X12 MM - 30 METRES
Référence commerciale	RR7030
Poids (kg)	3.600
Garantie	C

Garantie appliquée

C | Consommable

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-04-11 14:31:32

