



CONSULTAZIONE PER CATEGORIE GERARCHICHE

[Ricerca avanzata](#)

- **CATALOGO GEWISS**
 - **EUROBOX**
 - **SERIE 42 RV** CENTRALINI STAGNI DA PARETE E INCASSO PER EMERGENZA
 - Centralini stagni da parete per segnalazione d'allarme - vetro frangibile Sicur Push - IP55 - 
 - Centralino stagno per sistemi d'emergenza con pulsante illuminabile 10(4)A - 1 NA+1 NC azionamento automatico alla rottura del vetro - piombabile

Centralino stagno per sistemi d'emergenza con pulsante illuminabile 10(4)A - 1 NA+1 NC azionamento automatico alla rottura del vetro - piombabile

Dotazione: Tasto per azionamento manuale del pulsante dopo la rottura del vetro, pittogrammi autoadesivi - Rompere il vetro e Premere il tasto -, tappi coprivite per doppio isolamento, viti ed accessori per la piombatura del frontale



Codice	Nome	Dimensioni esterne BxHxP (mm)	Colore	Stock_No
GW42201	CENTRALINO ST.SISTEMI EMERG.CON PULSANTE	120x120x50	Rosso RAL 3000	303-8193

| [CATALOGO GUIDA RAPIDA](#) | [LEGENDA MARCHI](#) | [LEGENDA SIMBOLI](#) | [GUIDA ALLA CONSULTAZIONE](#) |





Ricerca
avanzata

CONSULTAZIONE PER CATEGORIE GERARCHICHE

- **CATALOGO GEWISS**
 - **EUROBOX**
 - **SERIE 42 RV** CENTRALINI STAGNI DA PARETE E INCASSO PER EMERGENZA
 - Centralini stagni da parete per manovre d'emergenza - vetro frangibile Sicur Push - IP55 -
 - Centralini stagni per manovre d'emergenza e applicazioni speciali su guida EN50022

Centralini stagni per manovre d'emergenza e applicazioni speciali su guida EN50022

Dotazione: Porta munita di serratura di sicurezza con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo - Rompere il vetro - e tappi coprivite per doppio isolamento



Codice	Nome	N. moduli EN50022	Dimensioni esterne BxHxP (mm)	Colore	Stock_No
GW42202	CENTR.PAR.ST.EMER.8M.GUIDA EN50022 ROSSO	8	180x180x100	Rosso RAL 3000	303-8200
GW42206	CENTR.PAR.ST.EMER.4M.GUIDA EN50022 ROSSO	4	108x180x100	Rosso RAL 3000	000-0000
GW42207	CENTR.PAR.ST.EMER.4M.GUIDA EN50022 G7035	4	108x180x100	Grigio RAL 7035	000-0000
GW42208	CENTR.PAR.ST.EMER.8M.GUIDA EN50022 G7035	8	180x180x100	Grigio RAL 7035	000-0000

| [CATALOGO GUIDA RAPIDA](#) | [LEGENDA MARCHI](#) | [LEGENDA SIMBOLI](#) | [GUIDA ALLA CONSULTAZIONE](#) |





CONSULTAZIONE PER CATEGORIE GERARCHICHE

[Ricerca avanzata](#)

- **CATALOGO GEWISS**
 - **EUROBOX**
 - **SERIE 42 RV** CENTRALINI STAGNI DA PARETE E INCASSO PER EMERGENZA
 - Centralini stagni da parete per manovre d'emergenza - vetro frangibile Sicur Push - IP55 - 
 - Centralino stagno per manovre d'emergenza e applicazioni speciali con piastra di fondo in lamiera zincata

Centralino stagno per manovre d'emergenza e applicazioni speciali con piastra di fondo in lamiera zincata

Dotazione: Porta munita di serratura di sicurezza con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo - Rompere il vetro - e tappi coprivite per doppio isolamento



Codice	Nome	Dimensioni esterne BxHxP (mm)	Colore	Stock_No
GW42203	CENTR.PAR.ST.EMER.PIASTRA DI FONDO	180x180x100	Rosso RAL 3000	303-8216

| [CATALOGO GUIDA RAPIDA](#) | [LEGENDA MARCHI](#) | [LEGENDA SIMBOLI](#) | [GUIDA ALLA CONSULTAZIONE](#) |

