



ESPAÑOL

Ficha de datos

Código RS: 243-585

Juego de destornilladores de precisión RS Pro de 7 piezas



Detalles del producto

Juegos de destornilladores de precisión

Destornilladores de precisión RS ideales para la industria electrónica.

Hojas de acero al cromo-vanadio de alta calidad

La tapa giratoria permite al usuario un fácil manejo y un ajuste preciso

La forma de tres cantos de la empuñadura proporciona un cómodo agarre durante la rotación

**ESPAÑOL**

Detalles del producto

Guía de selección			
Piezas	Estilo	Tamaño	Código RS
7	Punta plana (4) Philips (3)	1,5 x 50, 2,5 x 50, 3 x 5, 3 x 100 00 x 60, 0 x 60, 1 x 80	243-513
7	Punta plana (4) Philips (3)	2,5 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50, 3 x 100 00 x 60, 0 x 60, 1 x 80	243-585
5	Torq	T6 x 60, T7 x 60, T8 x 60, T9 x 60. T10 x 100	243-692
7	Hexagonal	0,6 x 60, 0,7 x 60, 1,3 x 60, 1,5 x 60, 2,0 x 60, 2,5 x 100, 3,0 x 100	243-686
5	Destornillador para tuercas	2,5, 3, 3,2, 3,5, 4 x 60 mm	243-664

Piezas	Modelo		Código RS
7 a	Hexagonal	0,6 x 60, 0,7 x 60, 1,3 x 60, 1,5 x 60, 2,0 x 60, 2,5 x 100, 3,0 x 100	243-686
5	Destornillador para tuercas	2,5, 3, 3,2, 3,5, 4 x 60 mm	243-664
5	TORX®:	T6 x 60, T7 x 60, T8 x 60, T9 x 60, T10 x 100	243 a 692
7 a	Punta plana/Phillips	Punta plana: 1,5 x 50, 2,5 x 50, 3 x 5, 3 x 100 ; Ph00x60, Ph0 x 60, Ph1 x80	243-513

Nota

Se suministran en una caja de cartón. Si desea obtener un estuche adecuado, consulte el código RS 647-053

Juegos en miniatura y de precisión



ESPAÑOL

Especificaciones

Tipo de destornillador	Precisión
Número de piezas	7
Tipo de punta	Punta plana; Phillips
Tamaño de punta	Punta plana: 2,5; 3 mm; Phillips: PH00; PH0; PH1
Contenido del juego	Pozidriv: PZ1 x 100, PZ2 x 125 mm
Longitud de la hoja	Punta plana: 50; 50; 50; 100; Phillips: 60; 60; 80 mm
Material de la hoja	Acero al cromo-vanadio