# SF-PZ 3-150 - Schraubendreher

1212565

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212565

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraubendreher, Kreuz PZ (gelasert), unisoliert, Größe: PZ 3 x 150, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

## Ihre Vorteile

- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1212565 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel | BH3143 |
| GTIN | 4046356590006 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 161,27 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 156,3 g |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
| Ursprungsland | CZ |

## Technische Daten

### Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schraubwerkzeug |
| Bauform | Kreuzschlitz |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Abtrieb | Kreuzschlitz/Pozidriv |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Klingenbreite | 8 mm |
| Klingenhöhe | 150 mm |
| Länge | 262 mm |
| Schlüsselweite | 0 mm |
| Schlüsselweite Montage | 0 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | legierter Werkzeugstahl |

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Prüfungen | DIN ISO 8764-1 |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212565

**EAC**
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000144 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de