

## MERKMALE

- Perfekt für jede Reparatur von Unterhaltungselektronik
- Hochwertiger Metalltreiber und Metallbits
- Smartphone-Tablet-Reparaturbildschirm öffnen sicheren Saugnapf
- SIM-Werkzeug zum schnellen Entfernen von SIM-Karten
- Präzise kleine Werkzeuge, um an enge Stellen zu gelangen

## 88-teiliger Telefonreparaturwerkzeugsatz von RS Pro mit Koffer

RS Best.-Nr. 124-9873



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Dieses RS PRO Smartphone-Service-Sortiment ist das perfekte Werkzeug für Profis und Heimwerker. Dieser Werkzeugsatz enthält alle Werkzeuge, die Sie für die Wartung und Reparatur von Unterhaltungselektronik benötigen. Die Handwerkzeuge werden in einer Beuteltasche zur Aufbewahrung und Organisation der Werkzeuge geliefert, damit immer das richtige Werkzeug zur Hand ist. Das Set enthält eine Auswahl der wichtigsten Handwerkzeuge, darunter Zangen, Schraubenschlüssel, Ratschen, Pinzetten und vieles mehr.

## Allgemeine

<b>Satztyp</b>	Telefonreparatur
<b>Inhalt</b>	Zange, Ratsche, Schraubenschlüssel, Pinzette
<b>Anzahl der Teile</b>	88
<b>Speichertyp</b>	Tasche
<b>Anwendungen</b>	Profis, Heimwerker,

## Sortiment enthält

Name	Menge
4-mm-Schraubendreherbits - PHILLIPS ®: 000, 00, 0, 1, 2	
4-mm-Schraubendreherbits - Flachkopf: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm	
4-mm-Schraubendreherbits - TORX ®: T2, T3, T4, T5	
4-mm-Schraubendreherbits - TORX ®: Sicherheit TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25	
4-mm-Schraubendreherbits - Pentalobe: P1(0,8), P4(1,2), P6(1,5)	
4-mm-Schraubendreherbits - Sechskant: 0,7 mm, 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm	
4-mm-Schraubendreherbits - Dreipunkt: Y000, Y00, Y0, Y1, Y2	
4-mm-Schraubendreherbits - Steckschlüssel: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm	
Aufnahmewerkzeug - Vierkant: 0, 1, 2	
Aufnahmewerkzeug - Spielbit: 3,8 mm, 4,5 mm	
Aufnahmewerkzeug - Schlüssel: 2, 2,2, 2,6, 3	
Aufnahmewerkzeug - Dreieck: 2 mm, 3 mm	
Aufnahmewerkzeug - SIM-Auswurf-Bit: 0,8	
Aufnahmewerkzeug - 1/4-Zoll- bis 4-mm-Treiber	
Alumgriff mit Ratsche und Teleskopgriff	
4-mm-Antrieb, 150 mm (6 Zoll) flexible Verlängerung	
Antistatisches Handgelenkband	
Kleiner Saugnapf	2
Material des Werkzeugraums mit Öffnung aus Kunststoff	4
ESD-Präzisionspinzette (abgewinkelt/stumpf/spitz) aus Edelstahl	3
Schwarzer Stick-Spugger	2
Schneidzangen - Edelstahl	
Öffnungen greifen	6
Magnetisches Pad und Werkzeugroll-Nylon	

Zulassungen

VDE-/1000-V-Zulassung

Nein



