



## Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3D
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Fonction produit	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	600 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	200 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Pleine
Type de plaque passe-câbles	Standard
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l'appareil	Corps 1 Châssis plein 1 Porte avec serrure 1 Plaque passe-câbles 1

## Complémentaires

Particularité de variante	Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur Corps pièce unique
Nombre de portes	1 face avant
Ouverture de porte	Réversible 120 °
Type de verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis Platine de montage par l'élément de fixation
Matière	Acier galvanisé pour platine de montage Acier pour enveloppe
Finition de surface	Poudre époxy-polyester enveloppe
Couleur	Gris RAL 7035 enveloppe :
Normes	IEC 62208
Certifications du produit	BV CUL DNV GL LR UL

## Environnement

degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conformément à IEC 62262

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Contractual warranty

---

Période

18 mois

---