



WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

ToughStripe Max Bodenmarkierungsband

Bodenmarkierungsband für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen



www.bradyeurope.com



Bodenmarkierung für jedes Verkehrsaufkommen


Je nach Höhe des Verkehrsaufkommens bietet Brady 3 Typen von zuverlässigen Bodenmarkierungsbändern, die farblich codiert werden können. Das Vinylband eignet sich gut für den temporären Einsatz in Bereichen mit leichtem Verkehrsaufkommen und hervorragend für Lean- oder Kaizen-Veranstaltungen. Das ToughStripe-Band aus Polyester eignet sich besser für eine langfristige Anwendung in Bereichen mit mittlerem Verkehrsaufkommen mit Fußgängern und leichten Fahrzeugen. Das neueste Band von Brady – ToughStripe Max – wurde für Bereiche mit höherem Verkehrsaufkommen und Gabelstaplerverkehr entwickelt.

Mehr Sicherheit für Fußgänger, mehr Effizienz für Fahrzeuge

Deutlich gekennzeichnete Böden sind eine praktische Lösung, um den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr in Lagerhallen oder Logistikbereichen voneinander zu trennen. Ähnlich den Fahrbahnmarkierungen auf öffentlichen Straßen tragen sie dazu bei, die Sicherheit und Effizienz für alle Nutzer zu erhöhen. Mitarbeiter, die zu Fuß unterwegs sind, sehen sofort, wo sie sicher gehen können, während die Fahrzeugeffizienz innerhalb der vorgesehenen Verkehrszonen gesteigert werden kann.

Erhöhung der Compliance

Die Bodenmarkierung unterstützt die Einhaltung der EU-Richtlinie 92/58/EWG, die besagt, dass Arbeitgeber dort, wo es nötig ist, Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichen anbringen müssen. Anhang V der Richtlinie über die Mindestvorschriften für die Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen sowie für die Markierung von Fahrspuren besagt ferner, dass die Fahrspuren für Fahrzeuge deutlich durch fortlaufende Streifen in einer gut sichtbaren Farbe gekennzeichnet sein müssen, wenn dies zum Schutz der Arbeitnehmer erforderlich ist.



www.bradyeurope.com

	Lösung	Hauptmerkmale	Anwendungen
Gut	Gangmarkierungsband B-726 Vinyl	Kostengünstigere Lösung für kurze Anwendungsdauer	Temporäre Markierung für 5S/LEAN-Bereiche, sich verändernde Arbeitszellen und mehr
Besser	ToughStripe – Bodenmarkierungsband B-514 Polyester	Längere Anwendungsdauer mit mehr Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten	Sichtarbeitsplätze in 5S/LEAN, Gehwege, Gänge und Bereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen
Am besten	ToughStripe Max – Bodenmarkierungsband B-543 Vinyl	Besonders hohe Beständigkeit	Starker Gabelstapler- und Industriefahrzeugbetrieb
Sonstiges	PaintStripe – Schablonen für die Bodenmarkierung B-518/B-519 für unterschiedliche Oberflächen	Farbschablone für längere, dauerhaftere Markierung	Dauerhafte Kennzeichnung von Arbeits- bereichen



ToughStripe Max Bodenmarkierungsband

Artikelnr.	Farbe	Ausführung	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- länge B (m)
B-543: Vinyl				
149633	Weiß	Glänzend	50,80	30,48
149640	Weiß	Glänzend	76,20	30,48
149647	Weiß	Glänzend	101,60	30,48
149630	Schwarz & Gelb	Glänzend	50,80	30,48
149637	Schwarz & Gelb	Glänzend	76,20	30,48
149644	Schwarz & Gelb	Glänzend	101,60	30,48
149634	Rot	Glänzend	50,80	30,48
149641	Rot	Glänzend	76,20	30,48
149648	Rot	Glänzend	101,60	30,48
149635	Orange	Glänzend	50,80	30,48
149642	Orange	Glänzend	76,20	30,48
149632	Grün	Glänzend	50,80	30,48
149639	Grün	Glänzend	76,20	30,48
149646	Grün	Glänzend	101,60	30,48
149629	Gelb	Glänzend	50,80	30,48
149636	Gelb	Glänzend	76,20	30,48
149643	Gelb	Glänzend	101,60	30,48
149631	Blau	Glänzend	50,80	30,48
149638	Blau	Glänzend	76,20	30,48
149645	Blau	Glänzend	101,60	30,48



Erhalten Sie den Leitfaden zur Bodenmarkierung oder
Muster zum Testen via www.bradyeurope.com/floormarking
oder emea_request@bradycorp.com

