

PSD-S ME FB - 安装材料

2700151

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700151>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

折叠式基座，间距7.5°，黑色



商业数据

订货号	2700151
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRL117
产品关键代码	DRL117
目录页面	页码521 (C-6-2019)
GTIN	4046356491426
单件重量 (含包装)	189.7 g
单件重量 (不含包装)	165 g
原产地	DE

PSD-S ME FB - 安装材料

2700151

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700151>



技术数据

说明

应用说明

应用说明


只用于工业应用

产品属性

产品类型	安装部件
产品系列	PSD-S
供货范围	3个螺钉 (六角凹头) 1个密封件 1个发泡材质垫圈
	3个螺钉 (六角凹头) 1个密封件 1个发泡材质垫圈

尺寸

尺寸图



宽度

77 mm

高度

117 mm

直径

70 mm

材料规格

颜色	黑色
材料	PA-GF

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
环境温度 (运行)	-30 °C ... 60 °C

安装

安装类型	支撑管的安装
	基座安装
组装说明	与密封件同时供货
安装位置	任意

PSD-S ME FB - 安装材料





2700151

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700151>

图纸

尺寸图



PSD-S ME FB - 安装材料

2700151

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700151>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27371235
ECLASS-13.0	27371235
ECLASS-11.0	27371235

ETIM

ETIM 9.0	EC001154
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43221500
-------------	----------

PSD-S ME FB - 安装材料

2700151

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700151>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	f83ae5cb-c32f-4317-93ae-5984b93d9e54

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn