



NUMBER C-176497
 三角度法 (3rd ANGLE PROJECTION)
 METRIC

NOTE,
1. APPLICABLE CONTACT P/N ; 175057-1

注,
1. 適用端子型番 : 175057-1

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

H	変更 (FJ00-2959-95)	物	1/10/85	
G	変更 (FJ00-2578-95)	M. SH. T	17. JUL '95	
F	変更 (FJ00-1493-94)	M. SH. T	9/26 '94	
E	変更 (J-1037)	M. SF. F	12/9 '91	
D	変更 (J-12909)	Y. FN. O	12/8 '90	
C	変更 (J-12864)	M. SY. F	1/19 '90	
B	変更 (J-12837)	Y. FN. O	11/5 '90	
A	変更 (J-12554)	Y. FN. O	6/21 '90	
O	作成 (J-12200)	Y. FN. O	1/10 '89	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR.	Y. FUJITA	DE.	Y. FUJITA	11/19/89
CHK.	Y. FUJITA	APP.	N. ONQUE	11/17/89

94V-0	黒 (BLACK)	1-	-9
94V-0	赤 (RED)	1-	-7
94V-0	青 (BLUE)	1-	-6
94V-0	緑 (GREEN)	1-	-5
94V-0	黄 (YELLOW)	1-	-4
94V-0	自然色 (NATURAL)	1-	-1
94V-2	黒 (BLACK)		-9
94V-2	自然色 (NATURAL)		176497-1
UL GRADE		色 (COLOR)	型番 (P/N)

Copyright ©1989 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	組合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
10以下: ±0.2 10~30以下: ±0.25 30~100以下: ±0.3 角 度: ±3°	mm ² (AWG -)	2.8-4.2 mmφ
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	
6/6 ナイロン (UL94V-2) 6/6 NYLON (UL94V-0)	— + —	
尺度 (SCALE)	LOC	番号 (No.)
— + —	A	J
REV.	SHEET	
H	1 OF 1	

名称 (NAME) ワンタッチスリーブ (250シリーズ旗型ポジティブロック-EX用)
ONE TOUCH SLEEVE FOR 250 SERIES FLAG POSITIVE LOCK-EX

AMP-J
REV. 10/83

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面