

Anciennement connu comme : MICROGARD 1800 STANDARD - Model 111

### Combinaison de protection légère et respirante, offrant une protection chimique modérée.

- **Protection spécialisée :** Le tissu peu pelucheux de l'AlphaTec® 1800 STANDARD Bound - Modèle 111 offre aux porteurs une légère résistance aux produits chimiques\*, réduisant les risques de contamination croisée et protégeant contre les pulvérisations de liquides à faible risque et les particules fines.
- **Risques limités de défauts de surface :** L'absence de silicone réduit le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la mise en peinture.
- **Défenses supplémentaires :** ses coutures reliées renforcent la robustesse globale et la protection des barrières.
- **Capacités antistatiques garanties :** Il répond aux normes antistatiques AATCC 76 et EN 1149-5.
- **Respirabilité accrue :** Le laminé en polyéthylène microporeux rend ce vêtement de protection perméable à la vapeur d'eau, pour soulager le stress thermique.
- **Ajustement et caractéristiques améliorés :** La coupe optimisée de ce vêtement extérieur de protection améliore le confort, tandis qu'une capuche en trois parties étend la couverture et qu'une fermeture à glissière frontale bidirectionnelle et un rabat-tempête refermable renforcent l'aspect pratique.

\*Cette combinaison de protection offre une protection CE de catégorie III, type 5/6.



## Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie automobile
- Métallurgie
- Transformation des aliments
- Industrie chimique
- Secteur de l'après-vente automobile
- Mining


## Applications

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Nettoyage de sites et de machines
- Entretien de sites et de machines
- Manipulation de fibres de verre et résines
- Manipulation de poudres


## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Tissu peu pelucheux** : Résiste aux particules fines et aux pulvérisations de liquides à faible risque
- **Conception sans silicone** : application facile de la peinture par pulvérisation
- **Coutures soudées** : résistance supérieure et protection contre les intempéries

## Diagramme des matériaux



## Diagramme des joints



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013



## Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Sri Lanka
Épaisseur du tissu	100
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
Référence du produit	1800 STANDARD - Modèle 111
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1149-5)
Type de couture	Bordées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	W18B111

## Composants de la combinaison

<b>Composants de la combinaison</b>	
<b>Caractéristiques de conception</b>	Combinaison, capuche trois pans, fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués.

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :**

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

