

Adaptateur pour Casque avec Prises Séparées pour Écouteurs et Microphone - 3,5mm 1x 4 Broches vers 1x 3 Broches et 1x 2 Broches - M/F

N° de produit: MUYHSMFF



Vous avez récemment acheté un nouvel ordinateur portable ou un Ultrabook et maintenant, vous ne savez plus où brancher votre casque d'écoute favori ?

La plupart des nouveaux ordinateurs portables et des Ultrabook sont équipés d'un seul port audio de 3,5 mm à 4 positions (4 broches), qui prend en charge à la fois l'entrée et la sortie audio. De nombreux casques d'écoute sur le marché sont équipés de deux connecteurs séparés pour casque et microphone, qui ne sont pas compatibles avec cette nouvelle configuration.

L'adaptateur pour casque d'écoute MUYHSMFF comporte deux ports de 3,5 mm à 3 positions, qui offrent une connexion séparée pour casque et microphone pouvant être connectée au port audio unique de votre ordinateur portable. Les utilisateurs qui préfèrent utiliser Skype ou parler en ligne sans casque d'écoute peuvent également connecter un microphone séparé et des haut-parleurs alimentés.

Connectez simplement la fiche du casque de votre casque d'écoute au port de sortie audio comportant le symbole du casque, puis connectez la fiche du microphone au port d'entrée audio comportant le symbole du microphone. Branchez l'adaptateur dans le port audio de votre ordinateur portable et c'est tout.

Vous voulez travailler ou jouer sans casque d'écoute ?

Vous pouvez aussi connecter un microphone et des haut-parleurs alimentés à votre ordinateur portable au moyen de l'adaptateur. Il suffit de brancher votre microphone dans le port d'entrée audio comportant le symbole du microphone, de brancher vos haut-parleurs alimentés dans le port de sortie audio comportant le symbole du casque, puis de connecter l'adaptateur au port audio de votre ordinateur portable.

Voyagez-vous pour des raisons professionnelles ou pour vos loisirs ?

L'adaptateur pour casque d'écoute est compact et résistant, ce qui en fait une solution idéale pour les applications mobiles.

Rangez l'adaptateur avec votre tablette ou glissez-le dans un autre étui de transport. Il est parfait pour les tablettes et les smartphones équipés d'un seul port audio. Il vous suffit de connecter les fiches du casque et du microphone de votre casque d'écoute à l'adaptateur, de connecter l'adaptateur à votre appareil mobile et de commencer à parler.

Ce câble pour casque d'écoute 3,5 mm de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StartTech.com.

Remarque :

Cet adaptateur n'est pas un câble répartiteur ni un câble en Y. Il ne peut pas servir à diviser la sortie audio en deux ensembles distincts de casques ou de haut-parleurs.

Certains ordinateurs portables et appareils portables ne fonctionnent pas avec tous les microphones externes. Le problème provient généralement d'une différence d'impédance entre le microphone et l'appareil. Il s'agit d'une incompatibilité matérielle, et non pas d'une limitation de l'adaptateur MUYHSMFF.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un casque d'écoute équipé de fiches de casque et de microphone séparées au port audio de votre ordinateur portable
- Connectez un microphone externe et des haut-parleurs alimentés au port audio de votre ordinateur portable
- Connectez un casque d'écoute équipé de fiches de casque et de microphone séparées au port audio de votre téléphone ou de votre tablette

Spécifications techniques

- Design compact pour une portabilité maximale. La solution idéale à portée de main, à même la pochette de votre ordinateur portable.
- Design léger, mais robuste facile à brancher lorsque nécessaire
- Casque d'écoute non inclus

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-jack 3,5 mm (4 positions)
Connecteur B	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Le connecteur mâle mini-Jack 3,5 mm (4 points) est configuré conformément aux normes de la CTIA
----------	---

Conditions environnementales

Température de stockage	-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
Humidité	30~60% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	7.9 in [20 cm]
Longueur du produit	7.9 in [20.0 cm]
Largeur du produit	0.2 in [6.0 mm]
Hauteur du produit	0.2 in [6.0 mm]
Poids du produit	0.4 oz [12.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	4.9 in [12.5 cm]



Package Width	0.4 in [9.0 mm]
Package Height	0.3 in [7.0 mm]
Poids brut	0.5 oz [14.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble pour séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - M/F
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

