

Datasheet

RS Socket & Tool Sets

Une gamme professionnelle de jeux d'outils et de douilles de haute qualité, livrés dans une mallette de rangement et de transport moulée par soufflage.



72 Piece Socket & Tool Kit

Code commande : **829-6561**

- Composants 3/8 pouce
- Acier au chrome-vanadium
- Finition sablée
- Douilles estampées avec taille

- 1 cliquet à douilles à libération rapide 3/8 pouce
- 1 douille pour bougies 3/8 pouce : 16 mm
- 1 extension 3/8 pouce : 75 mm
- 1 joint universel 3/8 pouce
- 14 douilles 3/8 pouce : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Jeu de 9 clés à six pans : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm
- 1 marteau 300 g
- 1 pince à bec long 160 mm
- 1 pince universelle 180 mm
- 1 pince multiprise 250 mm
- 1 clé ajustable 200 mm
- 11 clés mixtes : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm
- 3 tournevis plats : 5,5 x 100, 6,5 x 150, 6,5 x 38 mm
- 3 tournevis Phillips : PH1 x 100, PH2 x 150, PH2 x 38 mm

- 1 embout de vissage
- 4 embouts Phillips : PH0, PH1, PH2, PH3
- 4 embouts Pozidriv : PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- 5 embouts Torx : T10, T15, T20, T25, T30
- 5 embouts plats : 3, 4, 5, 6, 7 mm
- 3 embouts hexagonaux : 3, 4, 5 mm
- 1 couteau à lame rétractable
- 1 doigt télescopique magnétique
- 1 mètre à ruban 5 m



77 Piece Socket & Tool Kit

Code commande : **829-6568**

- Composants 1/4 pouce et 1/2 pouce
- Acier au chrome-vanadium
- Finition sablée
- Douilles estampées avec taille

Composants 1/2 pouce

- 1 cliquet à douilles à libération rapide 1/2 pouce
- 2 douilles pour bougies 1/2 pouce : 16 et 21 mm
- 1 tête en T coulissante 1/2 pouce
- 2 extensions 1/2 pouce : 125 et 250 mm
- 1 joint universel 1/2 pouce
- 13 douilles 1/2 pouce : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Composants 1/4 pouce

- 1 cliquet à douilles à libération rapide 1/4 pouce
- 1 rallonge à emmanchement 1/4 pouce
- 1 poignée T coulissante 1/4 pouce
- 1 extension 1/4 pouce : 75 mm
- 1 extension flexible 1/4 pouce
- 1 joint universel 1/4 pouce
- 1 coupleur 1/4 pouce
- 9 douilles 1/4 pouce : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- 4 douilles profondes 1/4 pouce : 8, 10, 12, 13 mm
- 4 embouts hexagonaux 1/4 pouce : 3, 4, 5, 6 mm
- 4 embouts plats 1/4 pouce : 3, 4, 5, 6 mm
- 3 embouts Phillips 1/4 pouce : PH1, PH2, PH3
- 3 embouts Pozidriv 1/4 pouce : PZ1, PZ2, PZ3
- 4 embouts Torx 1/4 pouce : T10, T15, T20, T25

Outillage

- 1 pince universelle 180 mm
- 1 pince multiprise 250 mm
- Jeu de 8 clés mixtes : 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 mm
- 2 tournevis plats : 6 x 100, 4 x 100 mm
- 3 tournevis Phillips : PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150 mm
- 1 marteau 300 g
- Jeu de 4 clés à six pans



88 Piece Socket & Tool Kit

Code commande : 829-6559

- Composants 1/4 pouce et 1/2 pouce
- Acier au chrome-vanadium
- Finition sablée
- Douilles estampées avec taille

Composants 1/2 pouce

- 1 cliquet à douille 1/2 pouce
- 2 douilles pour bougies 1/2 pouce : 16 et 21 mm
- 2 extensions 1/2 pouce : 75 et 150 mm
- 1 extension flexible 1/2 pouce : 375 mm
- 1 joint universel 1/2 pouce
- 1 poignée T coulissante 1/2 pouce : 250 mm
- 18 douilles 1/2 pouce : 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Composants 1/4 pouce

- 1 cliquet à douille 1/4 pouce
- 1 rallonge à emmanchement 1/4 pouce
- 2 extensions 1/4 pouce : 50 et 100 mm
- 1 poignée flexible 1/4 pouce : 150 mm
- 1 joint universel 1/4 pouce
- 1 poignée T coulissante 1/2 pouce : 250 mm
- 1 coupleur 1/4 pouce
- 11 douilles 1/2 pouce : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm

Composants 1/4 pouce (contenu)

- 4 embouts plats : 3, 4, 5,5, 7 mm
- 4 embouts Phillips : PH0, PH1, PH2, PH3
- 2 embouts Pozidriv : PZ2, PZ3
- 6 embouts hexagonaux : 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm

Outillage

- 1 pince universelle 180 mm
- 1 pince multiprise 250 mm
- Jeu de 9 clés mixtes : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- 3 tournevis plats : 4 x 75, 6 x 38, 6,5 x 100 mm
- 2 tournevis Phillips : PH2 x 38, PH2 x 100 mm
- 1 marteau 300 g
- 5 clés à six pans : 5, 6, 7, 8, 10 mm