



## Fiche Technique

# RS PRO

FRANÇAIS

Code douane : 4016999000

RS Stock No: 2041757



BUT1200

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb. Fixations	POIDS (kg)
1000	200	200	3	19,7

**Fabriqué en :** Caoutchouc

**Coloris :** noir

### Caractéristiques :

- Butée pour poids lourds ou chariot élévateur.
- Bandes réfléchissantes fournies et à installer selon besoin à la pose.
- Fixations FIX253SB : Ø 16 mm – Long. 240 mm incluses



FIX253SB



Datasheet

ENGLISH

# RS PRO

Customs :4016999000

RS Stock No:2041757



BUT1200

Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Nb. Fixations	Weight (kg)
1000	200	200	3	19,7

- **Made of** 100% rubber
- **Color** : black

### Specifications:

- Truck and forklift bumper with 20 cm height
- Reflective tape supplied and to install if needed.
- fasteners (FIX253SB :  $\varnothing$  16 mm – Long. 240 mm) included



FIX253SB



Ficha tecnica

ESPAÑOL

**RS PRO**

Aduanas :4016999000

RS Stock No:2041757



BUT1200

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Fijaciones	Peso (kg)
1000	200	200	3	19,7

- **Hecho en** : 100% caucho
- **Colores** : negro

**Características :**

- Tope para camiones o para carretillas elevadoras
- Cinta reflectante incluida a pegar según necesidades
- Fijaciones (FIX253SB : Ø 16 mm – Long. 240 mm)



FIX253SB



Scheda tecnica

ITALIEN

**RS PRO**

Codice doganale :4016999000

RS Stock No:2041757



BUT1200

(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
1000	200	200	3	19,7

- Fatto di :
- Colore :

**Caratteristica :**



FIX253SB



# Typenblatt RS PRO

DEUTSCH

Zoll :4016999000

RS Stock No:2041757



BUT1200

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Befestigungen	Gewicht (kg)
1000	200	200	3	19,7

- **Hergestellt aus:** 100% Gummi
- **Farben:** schwarz

### Produktbeschreibung:

- Parkplatzbegrenzung für LKW und Gabelstapler mit Höhe 20 cm
- Lieferung inkl. Reflexstreifen
- Befestigungselemente (FIX253SB:  $\varnothing$  16 mm - Länge 240 mm)



FIX253SB