

MERKMALE

- Erhältlich in Schwarz, Rot, Blau und Hellgrau
- Die Trittstufe/der Hocker bietet einen einfachen Zugang zum Aufwärtsregler und verhindert übermäßiges Dehnen
- Kann von jeder Seite aus leicht erreicht werden
- Einziehbare, federmontierte Rollen
- **Stahlausführung**
- Gummi-Grundring rastet am Boden ein und verhindert ein Umrutschen, Rollen oder Umkippen
- **Hochwertiger Stahl**

RS Pro Stahlkick, grau

RS Best.-Nr. 909-7062



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Stahl-Trittstufenhocker von RS Pro sind die perfekte Lösung für den Fall, dass eine Höhenverstärkung erforderlich ist, sodass Sie schnell und effizient Bereiche erreichen können, die außerhalb der Reichweite liegen. Die Durable Stahlkonstruktion verfügt über eine rutschfeste Gummifläche und einen rutschfesten Gummisockel, der für ausgezeichnete Stabilität und Sicherheit im Einsatz sorgt. Die Trittstufen verfügen außerdem über Rollen, die sich bei Druck einziehen, sodass der Hocker leicht bewegt werden kann, ohne sich zu biegen oder anzuheben, und beim Aufsetzen sicher verriegelt bleiben. Der Trittbrett/Hocker wird in heruntergeklappter Form geliefert, wobei zwei Abschnitte über einen integrierten schraubenlosen Mechanismus dauerhaft miteinander "verriegelt" werden. Diese äußerst Durable Kick steile Hocker sind GS-zugelassen und in einer Vielzahl von Farben erhältlich, um Ihrer Arbeitsumgebung gerecht zu werden.

Allgemeine

Material	Stahl
Farbe	Grau
Anwendungen	Zuhause, Büro, Garage, Werkstatt, Lagerraum

Mechanische

Gesamthöhe	400mm
Arbeitslast	150kg
Durchmesser (Top)	260mm
Durchmesser (Basis)	430mm
Gewicht	5kg



9097062

Colour Choice/Range Available		
Description -	Colour	RS Stock No.
Steel Kick Step	Black	6211745
Steel Kick Step	Red	6211751
Steel Kick Step	Blue	6693819
Steel Kick Step	Light Grey	9097062