

## Han-Yellock M-c 4mm<sup>2</sup> (Ag)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 11 05 000 6108                                                                |
| 规格     | Han-Yellock M-c 4mm <sup>2</sup> (Ag)                                         |
| 浩亨电子目录 | <a href="https://harting.com/11050006108">https://harting.com/11050006108</a> |

### 标识

|      |              |
|------|--------------|
| 类别   | 插针           |
| 系列   | Han-Yellock® |
| 插针类型 | 压接针          |

### 版本

|      |     |
|------|-----|
| 接线方式 | 压接针 |
| 公母类型 | 公头  |
| 制造过程 | 车削针 |

### 技术参数

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 导体截面积       | 4 mm <sup>2</sup> |
| 导体截面积 [AWG] | AWG 12            |
| 额定电流        | ≤20 A             |
| 接触电阻        | ≤2 mΩ             |
| 剥线长度        | 6.5 mm            |

### 材料特性

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 材料 ( 插针 )  | 铜合金                 |
| 表面 ( 插针 )  | 镀银                  |
| RoHS       | 符合豁免标准              |
| RoHS 豁免    | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |
| ELV 状态     | 符合豁免标准              |
| China RoHS | 50                  |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |

规格和认证

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 规格 | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|----|--------------------------|

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 100                |
| 净重          | 0.66 g             |
| 原产国         | 德国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85366990           |
| GTIN        | 5713140109391      |
| eCl@ss      | 27440204 工业插头连接器接触 |
| ETIM        | EC000796           |
| UNSPSC 24.0 | 39121522           |