












THERMISTOR MOTOR PROTECTION FOR 2 SENSOR CIRCUITS,  
ALARM AND SWITCH-OFF, 1NO+1CO,  
UC 24...240V, SCREW CONNECTION

**综合技术细节：**



电压类型		AC/DC
<b>供电电压频率</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 / 用于辅助和控制电路                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定值</li> </ul> </li> <li>• 2 / 对于辅助和控制电路                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定值</li> </ul> </li> </ul>	Hz	50
	Hz	60
<b>控制馈电电压</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在50 Hz时 / 在AC时                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定起始值</li> <li>• 测定值</li> </ul> </li> <li>• 在60 Hz时 / 在AC时                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定初始值</li> <li>• 测定终值</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 在DC时                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定初始值</li> <li>• 测定值</li> </ul> </li> </ul>	V	24
	V	240
	V	24
	V	240
	V	24
	V	240
<b>测量回路的数目</b>		2
<b>常闭触点数目 / 用于辅助触点</b>		0
<b>常开触点数目 / 用于辅助触点</b>		1
<b>转换器数目 / 对于辅助触点</b>		1
<b>可测量的温度</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 初始值</li> <li>• 终值</li> </ul>	°C	60
	°C	180
<b>产品功能</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 防重合闸闭锁装置</li> <li>• 自动复位</li> <li>• 故障储存</li> <li>• 外部的复位</li> </ul>		是
		是
		是
		是
<b>电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的</b>		K

电器设备标示 / 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750		K
环境温度 / 运行期间	°C	-25 ... +60

机械构造：		
电气连接结构形式 / 用于辅助和控制电流电路		螺栓连接
电气连接结构形式 / 插座		否
显示类型 / LED		是
防护等级 IP		IP20
宽度	mm	22.5
高度	mm	102
深度	mm	91

正树/批准：					
General Product Approval				EMC	For use in hazardous locations
					
CCC	CSA	GOST	UL	C-TICK	ATEX
Test Certificates	Shipping Approval				
<a href="#">Special Test Certificate</a>					
	DNV	GL	LRS	PRS	RMRS
other					
<a href="#">Declaration of Conformity</a>	<a href="#">other</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>			

更多相关信息：
Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...) <a href="http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs">http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs</a>
Industry Mall (网上订购系统) <a href="http://www.siemens.com/industrial-controls/mall">http://www.siemens.com/industrial-controls/mall</a>
CAX-Online-Generator <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>
Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...) <a href="http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3RN1022-1DW00/all">http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3RN1022-1DW00/all</a>
图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...) <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RN1022-1DW00">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RN1022-1DW00</a>



最后一次变更：

2013-7-1