



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

Midsize Tool Box



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOX
CONTRACTOR

Allgemeine Daten



Bezeichnung	Midsize Tool Box
Artikelnummer	6100001674
GTIN/EAN	4262403285804
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Slowenien
Lieferumfang	▪ Midsize Tool Box ▪ Tool Tray

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Modular und stapelbar**
Robuster Werkzeugkoffer aus PP mit patentierter Einhandmechanik für intuitives Verbinden und Trennen
- **Durchdachte Ausstattung**
Aluminiumschienen zum Andocken von ProClick Werkzeugtaschen, M6-Gewinde für Zubehör, Tool Tray für mehr Struktur im Innenraum
- **Praktisch & sicher**
Dank Cubingkonzept als stabiler Unterbau für mobile Arbeitsflächen nutzbar, durch Safety Lock mit optionalem Vorhängeschloss absperrrbar
- **Systemkompatibel und mobil**
Stapelbar, verkoppelbar und kompatibel mit den Produktlinien L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick und L-BOXX Baseline



Farbe / Material

Farbe

RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5002 Ultramarinblau

Material

① Decklel	PP
② Boden	PP
③ Werkzeugträger	PP
④ Tragegriffe	2K - ABS und TPE
⑤ Verschlusschnapper	ABS
⑥ Koppelhebel	ABS
⑦ Metallschiene	AL



Technische Daten

Außenmaße

Breite	559 mm
Tiefe	432 mm
Höhe	322 mm

Innenmaße

Breite	461 mm
Tiefe	343 mm
Höhe	276 mm

Volumen	51 l
Eigengewicht	5,9 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Traglast Aluschiene	7,5 kg
Gesamtkapazität	50 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006) PAK, N-2580
Kompatibel mit	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor ▪ L-BOXX ProClick ▪ Trennwandset TB ▪ Tool Tray





General Information


Product name	Midsize Tool Box
Item no.	6100001674
GTIN/EAN	4262403285804
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Slovenia
Scope of delivery	▪ Midsize Tool Box ▪ Tool Tray

Product Image



Characteristics

- **Modular and stackable**
Robust toolbox made of PP with patented one-hand mechanism for intuitive connecting and separating
- **Well-designed features**
Aluminum rails for docking ProClick tool bags, M6 threads for accessories, tool tray for more structure inside
- **Practical & safe**
Thanks to the cubing concept, usable as a stable base for mobile work surfaces; lockable with Safety Lock and optional padlock;
- **System-compatible and mobile**
Stackable, connectable, and compatible with the product lines L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick, and L-BOXX Baseline




Colour / Material

Colour

RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracite grey
RAL 5002 ultramarin blue

Material

① Lid	PP
② Body	PP
③ Tool Tray	PP
④ Handles	2K - ABS and TPE
⑤ Locking latches	ABS
⑥ Coupling latch	ABS
⑦ Metal rail	AL



Technical Data

External dimensions

Width	559 mm
Depth	432 mm
Height	322 mm

Internal dimensions

Width	461 mm
Depth	343 mm
Height	276 mm

Volume	51 l
Weight	5.9 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Load capacity alu rail	7.5 kg
Loading capacity max.	50 kg
IP-rated	IP65
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006) PAK, N-2580

Compatible with

- L-BOXX Baseline
- L-BOXX Contractor
- L-BOXX ProClick
- Divider Set TB
- Tool Tray

