



PRODUCT-DETAILS

E4.2S 4000 Ekip Touch LI 3p WMP

E4.2S 4000 Ekip Touch LI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E4.2S 4000 Ekip Touch LI 3p WMP
产品ID	1SDA072554R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644764043
目录说明	E4.2S 4000 Ekip Touch LI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2S 4000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1904 9AKK108468A1910

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	5db9272f-d385-4a4a-a0e6-73274e7613b2 Italy (IT)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	Z4SWERAD000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644764043
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	425 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	60 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	615 mm
1级包装 总重	67 kg
1级包装 EAN	8015644764043

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0433

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 5000 cycle Ue = 500 ... 690 V 4000 cycle 20 cycles per hour
机械寿命	15000 cycle 60 cycles per hour

极数	3P
功率损耗	900 W
额定电流 (I _N)	4000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{CS})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{CS})	100 %
额定不间断电流 (I _{CW})	for 1 s 66 kA for 3 s 66 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定持续电流 (I _U)	4000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	S
标准	IEC
壳架等级	E4.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5545
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH001001R0102
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
对象分类代码	Q
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

