

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード： 190984
製品名： 268
会社名： ヘンケルジャパン株式会社
住所： 横浜市磯子区新磯子町 27-7
電話番号： 045-758-1825 (営業部)
ファックス番号： 045-758-1826 (営業部)

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物： 混合物
化学特性： 嫌気性接着剤

危険有害成分及び濃度

成分	wt %
ポリグリコールジメタクリレート	30～ 40
芳香族ジメタクリレートエステル	25～ 35
ポリウレタンメタクリレート樹脂	15～ 25
チキソトロピー性添加物	5～ 15
シリカ*	1～ 10
サッカリン	1～ 5
キュメンハイドロパーオキサイド	1～ 5
ポリエチレン	1～ 5

* 労働安全衛生法通知対象物質

3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性

分類の名称： 分類基準に該当しない
物理的及び化学的危険性： 僅かに引火性がある。
人の健康に対する有害性： 眼及び皮膚を刺激する可能性が有る。皮膚の敏感な人が長時間若しくは繰り返し接触すると炎症を起こす恐れがある。

4. 応急処置

1. 吸入した場合： 空気の新鮮な場所に移動させる。異常がある場合は、医師の診察を受ける。
2. 皮膚に付着した場合： 直ちに石鹼と水で良く洗い流す。
3. 眼に入った場合： 直ちに流水で15分間以上洗眼し、眼科医の診察を受ける。
4. 飲み込んだ場合： 無理に吐かせない。安静にし医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法： 火元への燃焼源を絶ち、適切な保護具（耐火服、手袋、自呼吸式マスク）を着用して風上から消火作業をする。燃焼時に有害なガスが発生する可能性があるためガスは吸入しないようにする。

消火剤： 炭酸ガス、泡、粉末消火器

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項： 換気を行う。不活性な材質の物に吸着させ密閉できる容器に回収し廃棄するまで安全な場所に保管する。保護具を着用して作業する。

環境に対する注意事項： 下水等に流れ出ないように流出防止を図る。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策： 保護具を着用して眼、皮膚及び衣服との接触を避ける。

注意事項： 通常換気

安全取扱注意事項： 特になし。

保管 技術的対策： 一度使用した液は容器に戻さない。

保管条件： 冷暗所に保管。

容器包装材料： 現容器にて密閉して保管。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度： ACGIH-TLV 10mg/m³TWA（シリカ）

保護具： 保護眼鏡又はゴーグル、保護手袋（ネオプレン又はブチルゴム製等）
局所排気装置等の適切な排気装置

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態：	ペースト	密度：比重	1.0687
色：	赤色	溶解性：	水に僅か
臭い：	マイルド	引火点：	データ無し
pH：	該当しない	爆発特性：	データ無し
沸点：	データ無し	蒸気圧：	666.6Pa（5mmHg）未満

10. 安定性及び反応性

安定性： 通常の使用においては安定。

特定条件下で生じる危険な反応： 無し。

危険有害な分解生成物： 酸化炭素類、酸化硫黄類、酸化窒素類。刺激性の蒸気。

1 1. 有害性情報

局所効果： 短期暴露した場合、眼、皮膚及び気道に刺激性がある。
反復又は長時間皮膚に接触すると皮膚の過敏な人などは、炎症を起こす事がある。

1 2. 環境影響情報

現在のところ知見無し

1 3. 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

1 4. 輸送上の注意

UN Number: 無し

IATA: 該当しない

IMO: 該当しない

消防法その他の法令に定めるところに従う。

1 5. 適用法令

消防法： 危険物に該当しない

労安法： 名称等を通知すべき有害物（シリカ）

PRTR法： 該当しない

毒劇物法： 該当しない

1 6. その他の情報

参考文献： Loctite Corporation 発行 MSDS 37686

ACGIH 発行 TLVs and BELs 2000年版

JIS Z 7250 : 2000

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ：

ヘンケルジャパン株式会社

製品安全性及び規制業務担当

横浜市磯子区新磯子町 27-7

Tel: 045-758-1770 / 1780

Fax: 045-758-1771

作成者 近藤 由紀子

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常の手配を対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。