

## CARACTERÍSTICAS

- Varios longitudes disponibles
- Tipos de apantallamiento F/UTP y U/UTP
- Conector chapado en oro (RJ45)
- Ejecuta aplicaciones de hasta 100 MHz
- Funda moldeada por inyección para mejorar la protección contra tirones
- Diseño de cubierta con cierre suave para facilitar la pulsación

## Cable Cat5e F/UTP de PVC verde RS Pro, 2m macho RJ45/macho RJ45

Código RS: 557-379



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

RS Pro presenta una gama de cables Cat5e, perfectos para conexiones de red en el hogar, espacios de oficina o cualquier área que requiera una conexión a Internet fiable y de alto rendimiento. Los cables Ethernet se suministran en varias formas y tamaños, pero la calidad es algo que nunca debe pasarse por alto, ya que una conexión fiable puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de la empresa. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.

### Especificaciones


<b>Tipo de hilo conductor</b>	Trenzado
<b>Terminado/Sin terminación</b>	Terminado
<b>Tipo de conector</b>	Macho RJ45/ macho RJ45
<b>Tipo de protección</b>	F/UTP
<b>Material de revestimiento exterior</b>	PVC
<b>Color de la funda</b>	Verde
<b>Material del conductor</b>	Cobre expuesto
<b>Material del aislante</b>	Poliolefina
<b>Material de cinta</b>	Mylar y Mylar de aluminio
<b>Cobertura de cinta</b>	125
<b>Aplicación</b>	Se ejecuta desde el origen de Internet, como un router, hasta el destino deseado. Tiene un diseño de par trenzado y ofrece un rendimiento excepcional en entornos domésticos y de trabajo, cumple con los estándares de clase D/Categoría 5e

### Especificaciones mecánicas

<b>Longitud</b>	2m
<b>Diámetro exterior</b>	6.0 +/- 0.20
<b>Grosor de la funda</b>	0.5mm
<b>Diámetro del aislante</b>	0.97mm +/-0.05
<b>Calibre de cable americano</b>	26

**Aprobaciones**

<b>Cumplimiento/Certificaciones</b>	2011/65/UE y 2015/863
<b>Se cumplen los estándares</b>	ISO/IEC 11801:2002, ANSI/EIA/TIA 568B.2:2002, ROHS, REACH, Homologación UL



RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557060	Black	0.5 m	FTP	PVC
556960	Black	1 m	FTP	PVC
556972	Black	2 m	FTP	PVC
556982	Black	3 m	FTP	PVC
556988	Black	5 m	FTP	PVC
556926	Black	10 m	FTP	PVC
557026	Black	0.5 m	UTP	PVC
557115	Black	1 m	UTP	PVC
557519	Black	2 m	UTP	PVC
557036	Black	3 m	UTP	PVC
556263	Black	5 m	UTP	PVC
556516	Black	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
556285	Blue	0.5 m	FTP	PVC
557341	Blue	1 m	FTP	PVC
557418	Blue	2 m	FTP	PVC
556954	Blue	3 m	FTP	PVC
557048	Blue	5 m	FTP	PVC
557054	Blue	10 m	FTP	PVC
557250	Blue	0.5 m	UTP	PVC
557480	Blue	1 m	UTP	PVC
556471	Blue	2 m	UTP	PVC
556477	Blue	3 m	UTP	PVC
556461	Blue	5 m	UTP	PVC
557509	Blue	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
556225	Red	0.5 m	FTP	PVC
556736	Red	1 m	FTP	PVC
556235	Red	2 m	FTP	PVC
557200	Red	3 m	FTP	PVC
556241	Red	5 m	FTP	PVC
556742	Red	10 m	FTP	PVC
557458	Red	0.5 m	UTP	PVC
557262	Red	1 m	UTP	PVC
556320	Red	2 m	UTP	PVC
556326	Red	3 m	UTP	PVC
557272	Red	5 m	UTP	PVC
556405	Red	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557234	Grey	0.5 m	FTP	PVC
556724	Grey	1 m	FTP	PVC
556720	Grey	2 m	FTP	PVC
557240	Grey	3 m	FTP	PVC
557391	Grey	5 m	FTP	PVC
556730	Grey	10 m	FTP	PVC
6572090	Grey	0.5 m	UTP	PVC
557032	Grey	1 m	UTP	PVC
556657	Grey	2 m	UTP	PVC
556667	Grey	3 m	UTP	PVC
556310	Grey	5 m	UTP	PVC
557452	Grey	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
7388455	White	0.5 m	FTP	PVC
7388464	White	1 m	FTP	PVC
7388467	White	2 m	FTP	PVC
7388461	White	3 m	FTP	PVC
7388470	White	5 m	FTP	PVC
7388473	White	10 m	FTP	PVC
7388433	White	0.5 m	UTP	PVC
7388442	White	1 m	UTP	PVC
7388445	White	2 m	UTP	PVC
7388449	White	3 m	UTP	PVC
7388458	White	5 m	UTP	PVC
7388451	White	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557395	Yellow	0.5 m	FTP	PVC
556247	Yellow	1 m	FTP	PVC
556746	Yellow	2 m	FTP	PVC
556257	Yellow	3 m	FTP	PVC
556297	Yellow	5 m	FTP	PVC
556994	Yellow	10 m	FTP	PVC
556415	Yellow	0.5 m	UTP	PVC
556411	Yellow	1 m	UTP	PVC
556421	Yellow	2 m	UTP	PVC
557288	Yellow	3 m	UTP	PVC
557244	Yellow	5 m	UTP	PVC
556528	Yellow	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557008	Green	0.5 m	FTP	PVC
557385	Green	1 m	FTP	PVC
557379	Green	2 m	FTP	PVC
557313	Green	3 m	FTP	PVC
557323	Green	5 m	FTP	PVC
557389	Green	10 m	FTP	PVC
556538	Green	0.5 m	UTP	PVC
557468	Green	1 m	UTP	PVC
556976	Green	2 m	UTP	PVC
556534	Green	3 m	UTP	PVC
556544	Green	5 m	UTP	PVC
556540	Green	10 m	UTP	PVC