



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

Large 5 Drawer Tool Box



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOX
CONTRACTOR

Allgemeine Daten

Bezeichnung Large 5 Drawer Tool Box

Artikelnummer 6100001676

GTIN/EAN 4262403285828

Zolltarifnummer 39231090

Ursprungsland Slowenien

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Modular und stapelbar**
Robustes Werkzeugmodul mit 5 gleichgroßen Schubladen und Koppelmechanismus für intuitives Verbinden und Trennen
- **Durchdachte Ausstattung**
Aluminiumschienen zum Andocken von ProClick Werkzeugtaschen, M6-Gewinde zum Befestigen von Zubehör, optionale Insetboxsets für mehr Struktur im Innenraum
- **Praktisch & sicher**
Dank Cubingkonzept als stabiler Unterbau für mobile Arbeitsflächen nutzbar, durch Safety Lock mit optionalem Vorhängeschloss absperierbar, klappbare Metallbügel für sicheren Transport
- **Systemkompatibel und mobil**
Stapelbar, verkoppelbar und kompatibel mit den Produktlinien L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick und L-BOXX Baseline



Revision 1.0_2025_07


Farbe / Material

Farbe

RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5002 Ultramarinblau

Material

① Deckel	PP
② Boden	PP
③ Schubladen DS	PP
④ Tragegriffe	2K - ABS und TPE
⑤ Koppelhebel	ABS
⑥ Metallschiene	AL



Technische Daten

Außenmaße

Breite	559 mm
Tiefe	432 mm
Höhe	476 mm

Innenmaße

Breite	409 mm
Tiefe	340 mm
Höhe	419 mm

Volumen Boden	70 l
Volumen Schublade DS	9 l (418 x 311 x 61,5 mm)
Eigengewicht	15,5 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Traglast Aluschiene	7,5 kg
Gesamtkapazität	50 kg
Zuladung je Schublade	18 kg
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006) PAK, N-2580

Kompatibel mit

- L-BOXX Baseline
- L-BOXX Contractor
- L-BOXX ProClick
- Insetboxsets DS





General Information

Product name Large 5 Drawer Tool Box

Item no. 6100001676

GTIN/EAN 4262403285828

Customs tariff no. 39231090

Country of origin Slovenia

Product Image



Characteristics

- **Modular and stackable**
Robust tool module with 5 equally sized drawers and coupling mechanism for intuitive connecting and disconnecting
- **Well-designed equipment**
Aluminum rails for docking ProClick tool bags, M6 threads for attaching accessories, optional inset box sets for more structure inside
- **Practical & safe**
Thanks to the cubing concept, usable as a stable base for mobile work surfaces; lockable with Safety Lock and optional padlock; foldable metal handles for secure transport
- **System-compatible and mobile**
Stackable, connectable, and compatible with the product lines L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick, and L-BOXX Baseline



Revision 1.0_2025.07



Colour / Material

Colour

RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracite grey
RAL 5002 ultramarin blue

Material

① Lid	PP
② Body	PP
③ Drawer DS	PP
④ Handles	2 K - ABS and TPE
⑤ Coupling latch	ABS
⑥ Metal rail	AL



Technical Data

Außenmaße

Width	559 mm
Depth	432 mm
Height	476 mm

Internal dimensions

Width	409 mm
Depth	340 mm
Height	419 mm

Volume Body	70 l
Volume Drawer DS	9 l (418 x 311 x 61,5 mm)
Weight	15,5 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Total capacity alu rail	7,5 kg
Loading capacity max.	50 kg
Loading capacity drawer	18 kg

Temperature range	-20°C bis +80°C
-------------------	-----------------

Certificates	REACH (EG 1907/2006) PAK, N-2580
--------------	-------------------------------------

Compatible with	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor ▪ L-BOXX ProClick ▪ Organizer Bin Sets DS
-----------------	--

