NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201701

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201701

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: weiß-aluminium

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1201701
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7231
GTIN	4017918155490
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.350 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.350 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201701


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201701

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Tiefe	15 mm
Länge	2000 mm

Materialangaben


Farbe	weißaluminium (RAL 9006)
Material	Stahl
Beschichtung	unbeschichtet


Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	ähnlich EN 60715

Zeichnungen

Maßzeichnung





Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de