

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Stampante termica di trasferimento per impiego mobile o fisso, con software identificativo "MARKING SYSTEM APP" on board, schermo touch a colori da 7" e pacco di batterie ricaricabili sostituibile. Possibilità di collegamento a CLIP PROJECT, per la stampa di cartellini di plastica nei formati UCT, US e UM.

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 041834
GTIN	4055626041834
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9.000,000 g
Numero tariffa doganale	84433210
Paese di origine	Germania
Sales Key	BG1221

Dati tecnici

Generalità

Interfaccia	Ethernet 10/100 MBit/s
	USB 2.0
Peso	6 kg

Dimensioni

Lunghezza	292 mm
Altezza	122 mm
Larghezza	380 mm

Dati di collegamento

Tensione minima	100 V AC
Tensione massima	240 V AC
Testo aggiuntivo	50 Hz ... 60 Hz

Environmental Product Compliance

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	19020200
eCl@ss 6.0	19140100
eCl@ss 7.0	19140104
eCl@ss 8.0	19140104
eCl@ss 9.0	19140104

ETIM

ETIM 5.0	EC001672
ETIM 6.0	EC001672

UNSPSC

UNSPSC 13.2	43212108
-------------	----------

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		RU *- DE.A*30.B.02513
-----	--	--------------------------

Accessori

Accessori

Accessori sistema di stampa

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Accumulatore - TMP/ACCU - 0803668



Batteria di ricambio per THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah

Alimentazione - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - 0803672



Alimentatore di ricambio per THERMOMARK PRIME, tensione di ingresso di 100 V AC ... 240 V AC/1,5 A/50 Hz ... 60 Hz, tensione di uscita: 24 V DC/4,16 A

Caricatore - TMP/CHARGER - 0803670



Caricatore per batteria THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), con protezione contro l'inversione di polarità e indicazione dello stato di esercizio, tensione d'esercizio da 10,8 V a 24 V

Coperchio per vano batterie ricaricabili - TMP/ACCU COVER - 0803669



Il coperchio del vano batterie protegge dai depositi di polvere e sporco durante la messa in funzione di THERMOMARK PRIME con connessione alla rete senza accumulatore

Cavi - TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - 0803671



Cavo PKW per caricatore (TMP/CHARGER), l'alimentazione di tensione del caricatore avviene direttamente su una presa accendisigari da 12 V da auto (tensione d'ingresso da 11 V a 14 V), lunghezza 1,5 m

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Valigetta per il trasporto - TMP BAG - 0803674



Valigetta per il trasporto, non equipaggiata per THERMOMARK PRIME, accessori, materiale di etichettatura e di consumo, non equipaggiata, peso: 2,39 kg, larghezza: 180 mm, altezza: 460 mm, colore: nero

Valigetta - TMP CASE - 0803675



Valigetta per il trasporto per THERMOMARK PRIME, accessori incl, materiali di etichettatura e di consumo. Valigetta dal profilo arrotondato e telaio in alluminio, non equipaggiata

Valigetta - MOBILE BACKPACK - 0803717



Zaino per il trasporto per THERMOMARK PRIME, accessori incl, materiali di etichettatura e di consumo, non equipaggiato

Caricatore

Caricatore - TMP-US-MAG1 - 0803341



Caricatore, per THERMOMARK CARD e THERMOMARK PRIME per l'alloggiamento di schede US

Caricatore - TMP-UCT-MAG1 - 0803342



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG2 - 0803343



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-TMF...

Caricatore - TMP-UCT-MAG3 - 0803344



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMS...

Caricatore - TMP-UCT-MAG4 - 0803345



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT1-TMF...

Caricatore - TMP-UCT-MAG5 - 0803347



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT2-TM...

Caricatore - TMP-UCT-MAG6 - 0803348



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT3-TM...

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG7 - 0803349



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMT..., UCT-EM (7x10)

Caricatore - TMP-UCT-MAG8 - 0803350



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)

Caricatore - TMP-UCT-MAG9 - 0803351



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6)

Caricatore - TMP-UCT-MAG10 - 0803352



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (30x5)

Caricatore - TMP-UCT-MAG11 - 0803353



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17x10)

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG12 - 0803354



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7)

Caricatore - TMP-UCT-MAG13 - 0803355



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (10x5)

Caricatore - TMP-UCT-MAG14 - 0803356



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8)

Caricatore - TMP-UCT-MAG15 - 0803357



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (20x9)

Caricatore - TMP-UCT-MAG16 - 0803358



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17x9)

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG17 - 0803360



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (18x8)

Caricatore - TMP-UCT-MAG18 - 0803361



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17,5x7,5)

Caricatore - TMP-UCT-MAG19 - 0803363



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (15x10)

Caricatore - TMP-UCT-MAG20 - 0803364



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)

Caricatore - TMP-UCT-MAG21 - 0803365



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (20x8)

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG22 - 0803366



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17,5x9)

Caricatore - TMP-UCT-MAG25 - 0803369



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMCO ... (12x4)

Caricatore - TMP-UCT-MAG26 - 0803370



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15)

Caricatore - TMP-UCT-MAG27 - 0803371



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMTBA (25x6), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17)

Caricatore - TMP-UCT-MAG28 - 0803372



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMCO ... (18x4)

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG29 - 0803373



Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME, per l'alloggiamento di UCT-WMCO ... (23xX)

Caricatore - TMP-UCT-MAG31 - 1025505



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EMNP (12,5x6)

Caricatore - TMP-UCT-MAG33 - 1082130



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (12x8)

Nastro inchiostro

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 BK 100 - 0803374



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti UCT..., US... e UM..., larghezza: 110 mm, colore: nero

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 BK 101 - 0803714



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., larghezza: 110 mm, colore: nero

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 BU 100 - 0803378



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., larghezza: 110 mm, colore: blu

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 GN 100 - 0803380



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., larghezza: 110 mm, colore: verde

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 RD 100 - 0803377



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., larghezza: 110 mm, colore: rosso

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 WH 100 - 0803376



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., larghezza: 110 mm, colore: bianco

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 YE 100 - 0803379



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., larghezza: 110 mm, colore: giallo