

NT 30/1 ME CLASSIC EDITION

Aspirateur eau et poussières maniable et robuste, le NT 30/1 Me Classic sait se montrer convaincant. L'appareil de 1 500 W se présente avec une cuve de 30 litres et élimine les saletés de toute sorte.



Référence 1.428-568.0

- Concept Easy-Service
- Forte puissance d'aspiration
- Filtre cartouche ou panier filtre permanent

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784978515
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	59
Dépression	mbar / kPa	227 / 22,7
Contenance du réservoir	l	30
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 1500
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	6,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	78
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	8
Poids avec emballage	kg	10,9
Dimensions (L x l x H)	mm	375 x 360 x 645

Equipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) x mm	2 x 505 / Acier
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Filtre à cartouche		PES
Cuve à déchets en acier inoxydable		■

■ Standard.



Compacts, robustes et mobiles

- Bonne stabilité, bonne maniabilité et transport aisé grâce au format allongé et aux quatre roulettes pivotantes.
- Le pare-choc protège l'aspirateur et les objets environnants.



Puissance d'aspiration excellente


- Avec leur puissante turbine de 1500 Watt, les appareils NT Classic éliminent de manière fiable divers types de saletés.
- Résultats de nettoyage excellents et constants.



Faciles à maintenir et à utiliser

- Vitesse exceptionnelle : Le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes.
- Le changement de turbine rapide fait non seulement gagner beaucoup de temps, mais il permet aussi une économie d'argent.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 ME CLASSIC EDITION 1.428-568.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche papier				
Filtre cartouche papier	1	6.414-789.0	Papier, surface filtrante agrandie	■
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche PES, convenant pour NT Me Classic 20/1, 30/1, 38/1	2	2.885-891.0	Filtre à cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières Edition, plastique, DN 35, largeur 360 mm	3	9.755-549.0	Suceur pour sol Edition en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières de Kärcher. En plastique et équipé de roulettes, de bandes de brosses ainsi que de raclettes en caoutchouc. Largeur de travail : 360 mm.	■
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 340 mm	4	9.770-638.0	Suceur pour fentes en plastique pour une aspiration facile et en profondeur des endroits difficiles à atteindre tels que les interstices, les fentes ou les recoins. Longueur 340 mm, diamètre nominal DN 35.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées cousues d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier, noir, compatible avec : T 8/1, T 14/1, NT 20/1, NT 30/1, NT 38/1	6	2.889-415.0	Tube d'aspiration noir en acier en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 505 mm pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	7	9.755-263.0	Le flexible d'aspiration doté d'un coude en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	■
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), NT 30/1	8	9.755-358.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.	□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	9	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	10	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.