



Protection en manutention

ULTRANE 664



EN 388

4X11A

ISO 13997
4.0 N (408 g)

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



**Oeko
TEX®**
STANDARD
100
CQ 979/3
IFTH

Gant de manutention éco-conçu en fibres recyclées offrant une grande dextérité et un grand confort

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Confort: souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts



Durabilité

- Excellente durabilité



Protection de la peau

- Sans substances nocives : OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C



Bénéfices additionnels

- Emballage cartonnette avec languette de suspension : utilisable pour des présentoirs



Protéger l'environnement

- Une paire de gant = Une bouteille plastique de 50cl
- Fibres recyclées dans le gant: 20 %
- Fibres recyclées dans le liner: 39 %
- Emballage cartonnette
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 70 %

INDUSTRIES

- Logistique
- Transports
- Industrie automobile
- Industrie Agroalimentaire
- Collectivité: Entretien des Espaces Verts

APPLICATIONS

- Manutentions de marchandises sur plateformes, quais, tarmac...
- Préparation de commandes
- Travaux de précision
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile
- Contrôle qualité
- Maintenance
- Entretien des jardins publics



Protection en manutention

ULTRANE 664

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES				
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
4	X	1	1	A	P	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	Protection contre les chocs (optionnel)
						Résistance à la coupure selon ISO 13997
						Résistance à la perforation
						Résistance au déchirement
						Résistance à la coupure
						Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	15
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Mousse de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Vert
Longueur (cm)	21-27
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/Cavalier carton 48 paires/carton
-----------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/23/1516
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE