





Couleur: ■ gris

Identique à la figure



Dimensions en mm

Dimensions en mm

Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	9

Données géométriques

Largeur	45 mm / 1.772 inch
Hauteur	18,3 mm / 0.72 inch
Profondeur	46 mm / 1.811 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,431 MJ
Poids	11,2 g

Données commerciales

Product Group	18 (Système X-COM)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332714631
Numéro du tarif douanier	39269097900



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 769-1609	

Documentation

Informations complémentaires			Texte complémentaire	
Technical Section	pdf 2246.92 KB		769-1609	19.02.2019
			xml 2.64 KB	
			769-1609	23.05.2017
			doc 23.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 769-1609		EPLAN Data Portal 769-1609	
		WSCAD Universe 769-1609	
		ZUKEN Portal 769-1609	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-174
Serre-câble; pour décharge de traction; à partir de 7 pôles



Réf.: 209-173
Vis de fixation; pour serre-câbles; à partir de 7 pôles

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-501
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 209-501/000-006
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 209-501/000-007
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 209-501/000-002
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 209-501/000-012
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 209-501/000-005
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 209-501/000-023
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert




Réf.: 209-501/000-017
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair




Réf.: 209-501/000-024
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

Indications de manipulation

Montage



Les boîtiers de décharge de traction de 2 à 5 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière.
Les boîtiers de décharge de traction de 6 à 7 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière.
Les boîtiers de décharge de traction de 8 à 9 pôles ont 2 sorties de câble et 1 bouchon.
Les boîtiers de décharge de traction de 10 à 16 pôles ont 3 sorties de câble et 2 bouchons.




Encliquetage de la partie supérieure de la décharge de traction



Boîtier de décharge de traction encliquetable ; composé des parties inférieure et supérieure du boîtier de décharge de traction ; 6 pôles et connecteur femelle pour 1 conducteur ; coudé ; 6 pôles

Application



Utilisation
Boîtiers de décharge de traction encliquetables pour série 769