

Fiche technique du produit

Spécifications



Telefast - relais statique embrochable - 10mm - sortie - 24..240Vca - 0,5A

ABS7SA2M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast ABE7
Type de produit ou équipement	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité minimum de commande	Lot de 5

Complémentaires

Temps de réponse	= 10 ms de l'état 0 à l'état 1 = 10 ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur	10 mm
Compatibilité produit	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
Tension d'entrée logique	24 V CC
Tension de sortie logique	24...240 V CA
Courant de sortie TOR	500 mA
Etat actuel 0 garanti	0,4 mA CC
Etat actuel 1 garanti	6,5 mA CC
Tension état 0 garanti	2,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids du produit	0,016 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,300 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	5,900 cm
Poids de l'emballage 1	7,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	3,300 cm
Largeur de l'emballage 2	4,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 2	5,900 cm
Poids de l'emballage 2	31,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	64
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	671,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
sans PVC	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No


Schémas de raccordement

Schéma de câblage interne



Courbes de performance

Courbes de réduction des caractéristiques en fonction de la température



- (1) 100% des voies utilisées
- (2) 50% des voies utilisées