

Anciennement connu comme : MICROGARD® 2000 STANDARD - Model 113

Combinaison de protection avancée en laminé microporeux respirant, adaptée à une large gamme d'applications industrielles.

- **Protection spécialisée :** L'AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Modèle 113 assure une résistance chimique modérée*, avec une répulsion des produits chimiques liquides à faible risque, une protection contre les particules et une protection contre les pesticides et les agents biologiques.
- **Respirabilité et visibilité accrues :** Un tissu non tissé laminé en polyéthylène microporeux soulage le stress thermique, tandis que des bandes réfléchissantes assurent la visibilité.
- **Capacités antistatiques garanties :** Cette combinaison de protection chimique est conforme aux normes antistatiques EN 1149-5.
- **Réduction des risques de contamination croisée :** Le matériau peu pelucheux minimise les risques de contamination croisée dans les zones critiques
- **Risques limités de défauts de surface :** Une conception sans silicone réduit le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la peinture.
- **Ajustement optimisé du corps :** Cette combinaison de protection assure un excellent confort et une utilisation quotidienne

*Protection de la catégorie III de la CE, type 5/6



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie automobile
- Métallurgie
- Transformation des aliments
- Défense
- Agriculture
- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie chimique
- Services médicaux d'urgence
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Énergie
- Services publics
- Nuclear

Applications

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Nettoyage de sites et de machines
- Entretien de sites et de machines
- Services vétérinaires

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière de protection :** Produits chimiques liquides à faible concentration et risques biologiques liquides et particulaires
- **Tissu laminé perméable à la vapeur d'eau :** pour la protection contre le stress thermique
- **Bande réfléchissante haute visibilité :** visibilité accrue, sécurité renforcée

Diagramme des matériaux




Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Sri Lanka
Modèles disponibles	111, 102, 103, 122, 162
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
Référence du produit	2000 STANDARD - Modèle 113
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Type de couture	Bordées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	W20B113

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison, capuche trois pans, fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable, passe-pouces. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques. Bandes réfléchissantes pour une visibilité améliorée.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

