



Filterlüfter, Ausschnitt: B: 92 mm, H: 92 mm, RAL 7032, IP54, Luftstrom: 25 m³/h, Ue AC: 230 V, mit Anschlussleitung 0,5m

Ausführung	
Produkt-Markennamen	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Ausführung des Produkts	mit Anschlussleitung 0,5m
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel maximal	30 dB
aufgenommene Wirkleistung Nennwert	12 W
Ausschnittbreite	92 mm
Ausschnitthöhe	92 mm
Betriebsdauer	37 500 h
Läuferdrehzahl bei 50 Hz Bemessungswert	2 700 1/min
Läuferdrehzahl bei 60 Hz Bemessungswert	3 200 1/min
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung	
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	230 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Erscheinungsbild	
Farbe	kieselgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil Lüfter	Nein
Anzahl	
Anzahl der Ventilatoren	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	105 mm
Breite	105 mm
Tiefe	60 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Ja
Nettogewicht	0,5 kg
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur während Betrieb	
• minimal	-10 °C

• maximal

55 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt
 UR		Bestätigung Sonstige Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-2LV10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-2LV10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-2LV10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

24.05.2025 

