

Information produit casque uvex pronamic alpine Mips



Description	• casque multinormes qui répond aux exigences des normes EN 397 et EN 12492 • la coque intérieure Mips offre une sécurité accrue en cas d'impact en minimisant l'énergie transmise au cerveau lors de chocs obliques • 4 encoches supplémentaires pour le montage de la lampe frontale ou des lunettes-masques • conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) résistance aux projections de métal en fusion (MM) et à la déformation latérale (LD) • conforme à la norme EN 12492 avec essais complémentaires de choc réalisés à « -30°C » et « +50°C » • conforme au test haute visibilité selon la norme américaine ANSI/ISEA Z89.1 • monté avec jugulaire EN 12492 (9790351), la jugulaire 4 points EN 397 peut être vendue séparément (9790021) • système de ventilation variable pour une aération maximale • réglage personnalisé en largeur et en hauteur • des éléments additionnels permettent un large choix d'accessoires pouvant être fixés au casque • kit d'hygiène de remplacement 9790352
Composition	ABS et EPS
Poids	pronamic alpine Mips : 490 g
Norme	EN 12492 : 2012 EN 397 : 2012 + A1 2012, exigences complémentaires -30° C = résistance aux très basses températures MM = résistance aux projections de métal en fusion LD = déformation latérale
Taille	51 – 63 cm

Variantes et couleurs :

Référence	Désignation	Coloris	Conditionnement
9735031	pronamic alpine Mips blanc	blanc	pièce
9735131	pronamic alpine Mips hi-viz jaune	hi-viz jaune	pièce
9735231	pronamic alpine Mips hi-viz orange	hi-viz orange	pièce

Accessoires :

Référence	Désignation	Conditionnement
9790352	kit d'hygiène MIPS pronamic alpine	1 kit
9790351	jugulaire EN 12492 pronamic alpine	pièce
9790035	jugulaire en cuir pour uvex pheos IES	pièce
9790352	kit d'hygiène de remplacement pronamic alpine Mips	1 kit
9790021	jugulaire 4 points EN 397	pièce
9790022	pince pour bandeau de lunette-masque et jugulaire	pièce
9790066	passe-montagne	pièce
9790166	porte-badge	10 unités avec 20 étuis plastiques
2600201 2600202	coquille antibruit K1H / K2H	paire
2630210 2630220 2630230	coquille antibruit K10H / K20H / K30H	paire
2600214 2600216	coquille antibruit K1P/K2P avec fixation à baïonnette (en combinaison avec une visière 2600236 ou pronamic)	paire
2600236	adaptateur pour casque uvex pronamic pull / à baïonnette	emballage individuel
9916000	visière uvex pronamic incolore supravision excellence	pièce
9916001	visière uvex pronamic avec protection du menton	pièce
9916100	visière grillagée uvex pronamic	pièce
9916200	demi-visière uvex pronamic incolore	pièce

9916201	demi-visière uvex pronamic grise	pièce
9920001	visière uvex vimox	pièce
9790062	lampe frontale LED pheos Lights	pièce
9790063	lampe frontale LED pheos Lights EX	pièce
9790028	KS 7630 MC II	pièce
9790029	lampe frontale LED KS-6003 DUO	pièce
9790064	lampe frontale LED u-cap sport	pièce
9790069	adaptateur pour casque uvex pheos u-cap LED	pièce

Les casques uvex sont garantis pour 4 ans de stockage et 4 ans d'utilisation. Nous vous conseillons de noter la date de la première mise en circulation sur le casque au feutre indélébile.

Les casques doivent être stockés à l'abri de la lumière dans un endroit sec.

Un casque produit au cours du 4^{ème} trimestre 2022 est marqué 04/22.

Ci-dessous les indications présentes dans la notice fournie avec le casque.

Vieillessement/Dégradation :

Tous les matériaux (acier, aluminium, plastique, etc.) sont soumis au vieillissement et présentent des symptômes de fatigue. La fatigue est l'altération des propriétés mécaniques entraînée par les sollicitations mécaniques, les influences de l'environnement comme la pollution de l'air, les produits chimiques ou l'action des rayons UV.