

Alphachem X150

Combinaison chimique à durée d'utilisation limitée - type 3/4

L'Alphachem X150 est un vêtement jetable de protection contre les produits chimiques léger, durable et économique, fabriqué avec un tissu HDPE léger.

Caractéristiques

- ▲ Système de double manche avec passe-pouce intérieur.
- ▲ Ajustement amélioré, liberté de mouvement renforcée grâce à l'entrejambe en deux parties.
- ▲ La cagoule 3 pièces garantit un ajustement confortable
- ▲ Fermeture éclair double / languette de préhension – plus facile à attraper avec des gants
- ▲ Renfort genoux pour un renforcement supplémentaire là où c'est le plus nécessaire
- ▲ Les coutures piquées et collées constituent une barrière efficace et solide contre les produits chimiques
- ▲ Port/retrait facile et rapide
- ▲ Les chevilles et poignets élastiqués garantissent un ajustement parfait et sûr



Certifications

CAT III	EN 1073-2:2002	EN 13034:2005 +A1:2009	EN 14605:2005 +A1:2009	EN 14126:2003 +AC:2004	EN 13982-1:2004 +A1:2010	EN 27065:2017 +A1:2019	EN 1149-5: 2018	EN 14605:2005 +A1:2009	EN 14605:2005 +A1:2009
									
	Class 1	Type 6		Type 3B, 4B, 5B, 6B	Type 5			Type 3	Type 4

Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Secteur maritime

Applications

- ▲ Manutention et conditionnement de produits chimiques
- ▲ Nettoyage commercial
- ▲ Lavage commercial

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Alphachem X150

Combinaison chimique à durée d'utilisation limitée - type 3/4

Informations de commande

S	CDX1B/HX1500/YE1	Nombre d'articles par boîte 10 x Pièces
M	CDX1B/HX1500/YE2	
L	CDX1B/HX1500/YE3	
XL	CDX1B/HX1500/YE4	
XXL	CDX1B/HX1500/YE5	
XXXL	CDX1B/HX1500/YE6	
XXXXL	CDX1B/HX1500/YE7	

Informations sur le produit

Couleur	Jaune
----------------	-------


Informations supplémentaires

Légende des certifications




ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 02/06/2025