

## FESTO

Näherungsschalter  
Proximity switch  
Interruptor de proximidad

D-73726 Esslingen  
Phone:  
+49/711/347-0  
[www.festo.com](http://www.festo.com)



1604h

8061529



### Warnung/ Warning/ Advertencia

**de** Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.

- Verwenden Sie ausschließlich Stromquellen, die eine sichere elektrische Trennung der Betriebsspannung nach IEC/EN 60204-1 gewährleisten. Berücksichtigen Sie zusätzlich die allgemeinen Anforderungen an PELV-Stromkreise gemäß IEC/EN 60204-1.

**en** Switch off voltage prior to working on electrics.

- Use power supplies which guarantee reliable electrical isolation of the operating voltage as per IEC/EN 60204-1. Consider also the general requirements for PELV circuits in accordance with IEC/EN 60204-1.

**es** Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico.

- Utilice exclusivamente fuentes de corriente que garanticen una desconexión electrónica segura de la tensión de servicio conforme a la IEC/EN 60204-1. Preste también atención a las exigencias generales para circuitos PELV de conformidad con IEC/EN 60204-1.



### Hinweis/ Note/ Nota

**de** Dieses Produkt wird bestimmungsgemäß zur Abfrage der Position von Magneten (z. B. der Kolbenstellung) in Produkten von Festo verwendet. Es ist für den Einsatz im Industriebereich vorgesehen.

- Wählen Sie bitte das entsprechende Zubehör aus unserem Katalog [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue).

**en** This product has been designed for scanning the position of magnets (e.g. the piston position) in Festo products. It is intended for use in an industrial environment.


- Please select the appropriate accessories from our catalogue [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue).

**es** Este producto ha sido diseñado para la detección de la posición de imanes (p. ej. de la posición del émbolo) en productos de Festo. Está previsto para un uso industrial.

- Seleccione los accesorios correspondientes en nuestro catálogo [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue).

## Elektrischer Anschluss/ Electrical connection/ Conexión eléctrica


SMEO-1-S-LED-24-B



M8



SMEO-1-LED-24-K...-B



## Montagehinweise/ Mounting instructions/ Instrucciones para el montaje

12 ... 27 V DC

Max. 1 A

Max. 27 W

-20 ... +70 °C

IP67

