

WIREFOX-MP VDE - Abisolierwerkzeug



1212528

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Multifunktionsabisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen 8 bis 13 mm, zum Abisolieren von Leitungen 0,2 bis 10 mm², mit vollwertigem Seitenschneider, VDE 1000V AC/1500V DC geprüft

Ihre Vorteile

- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212528
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3161
GTIN	4046356589567
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	247,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	240,5 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

WIREFOX-MP VDE - Abisolierwerkzeug



1212528

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Standard
	Aluminium
	Kupfer
	Pianodraht
Produkteigenschaft	Integrierter Seitenschneider mit zusätzlichem Abmantelbereich
	VDE-geprüft

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,2 mm² ... 10 mm² (Abisolierbereich)
	Schneidbereich
Querschnittsbereich AWG	24 ... 8 (Abisolierbereich)
	Schneidbereich
Abisolierlänge	100 mm

Maße

Länge	190 mm
-------	--------

Außenmaß

Außendurchmesser	8 mm ... 13 mm
------------------	----------------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	8 mm ... 13 mm
--------------------------	----------------

WIREFOX-MP VDE - Abisolierwerkzeug

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40052526

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043705
ECLASS-15.0	21043705

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de