

## VESA Monitor Adapter - Premium

Produkt-ID: APLVESAMNTP



Sparen Sie mit diesem hochwertigen VESA-Adapter zur Monitormontage Platz, indem Sie Ihr Display an eine unserer hochwertigen Monitorhalterungen anschließen.

Verwenden Sie den Adapter für die Monitorhalterung zur Montage Ihres VESA-kompatiblen Monitors (75 x 75, 100 x 100) mit einer Größe von bis zu 34 Zoll (86 cm). Sie können auch Ihre Displays von Apple Cinema, iMac mit 24 Zoll (60 cm), iMac Pro mit 27 Zoll (68 cm) oder Thunderbolt montieren, wenn eine abnehmbare Halterung mitgeliefert wurde oder sie zur Montage über einen integrierten VESA-Adapter verfügen. Die attraktive silberne Oberfläche passt gut zu Apple-Produkten.

Der Adapter für die Halterung Ihres Computerbildschirms erleichtert die Positionsveränderung des Bildschirms und sorgt dadurch für mehr Komfort am Arbeitsplatz. Das Display kann um 360° gedreht und frei von +90° bis -15° geneigt werden.

Der VESA-Adapter zur Mastmontage verfügt über Flügelschrauben zur einfachen Montage auf VESA-Displays. Im Lieferumfang sind auch Werkzeuge zur Anbringung von Apple iMacs, Cinema Displays und Thunderbolt-Displays enthalten. Die Konstruktion rastet ganz einfach mit einem Klick ein und ist vollständig kompatibel mit anderen erstklassigen Monitorarmen.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell APLVESAMNTP wird von StarTech.com mit einer 10-Jahres-Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Befestigen Sie Ihr Display mit VESA-Halterung, iMac Pro, Apple Cinema Display oder Thunderbolt-Displays an einem Monitorarm
- Die attraktive silberne Oberfläche dieses Produkts und die anderen Premium-Halterungen auf StarTech.com sind ideal für Umgebungen mit Kundenkontakt wie Warteräume, Lobbys und Einzelhandelsgeschäfte

## Merkmale

- Unsere erstklassigen Bildschirmhalterungen lassen sich ganz leicht und bequem montieren und rasten mit einem Klick ein
- Enthält Hardware zur Montage der Displays von iMac, Apple Cinema und Thunderbolt
- Montieren Sie einen VESA-kompatiblen (75 x 75, 100 x 100) 12 Zoll- bis 34 Zoll-Flachbildschirm, gekrümmt oder extra breit, mit einem Maximalgewicht von 14 kg. (14 kg)
- DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA 75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium monitor mounts & arms
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	10 Years
Anzahl der unterstützten Displays	1
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm

---

### Leistung

Maximale Anzeigegröße	34"
Fits Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja



Neigung	+90° / -15°
Schwenken	+180° / -180°
Displayrotation	360°

---

Spezielle  
Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Die Halterung unterstützt Monitore bis zu einer Größe von 34 Zoll (86 cm), einschließlich Flachbildschirme, geschwungene und extra breite Bildschirme mit einem maximalem Gewicht von 14 kg. Wenn Sie ein extra breites Display im Hochformat verwenden, unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 26 Zoll (66 cm).
---------	--

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
Produktbreite	4.7 in [12.0 cm]
Produkthöhe	3.3 in [85.0 mm]
Produktgewicht	20.3 oz [575.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	22.9 oz [650.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	VESA-Halterung
	Flansch
	Zugangskarte



Kunststoffkappen

Flügelschraube

Torx-Werkzeug

Sechskantschlüssel, 3 mm

Sechskantschlüssel, 4 mm

Schrauben, M6 x 16 mm

Benutzerhandbuch

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

