



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

Large 3 Drawer Tool Box



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOX
CONTRACTOR

Allgemeine Daten

Bezeichnung Large 3 Drawer Tool Box

Artikelnummer 6100001675

GTIN/EAN 4262403285811

Zolltarifnummer 39231090

Ursprungsland Slowenien

Lieferumfang

- Large 3 Drawer Tool Box
- 1x Trennwandset DL

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Modular und stapelbar**
Robustes Werkzeugmodul mit Schubladen und Koppelmechanismus für intuitives Verbinden und Trennen
- **Durchdachte Ausstattung**
Aluminiumschienen zum Andocken von ProClick Werkzeugtaschen, M6-Gewinde für Zubehör, Trennwände für mehr Struktur im Innenraum
- **Praktisch & sicher**
Dank Cubingkonzept als stabiler Unterbau für mobile Arbeitsflächen nutzbar, durch Safety Lock mit optionalem Vorhängeschloss absperierbar, klappbare Metallbügel für sicheren Transport
- **Systemkompatibel und mobil**
Stapelbar, verkoppelbar und kompatibel mit den Produktlinien L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick und L-BOXX Baseline



Farbe / Material

Farbe

RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5002 Ultramarinblau

Material

- | | |
|-----------------|------------------|
| ① Deckel | PP |
| ② Boden | PP |
| ③ Schublade DS | PP |
| ④ Schublade DL | PP |
| ⑤ Tragegriffe | 2K - ABS und TPE |
| ⑥ Koppelhebel | ABS |
| ⑦ Metallschiene | AL |

Technische Daten

Außenmaße

Breite	559 mm
Tiefe	432 mm
Höhe	476 mm

Innenmaße

Breite	409 mm
Tiefe	340 mm
Höhe	419 mm

Volumen


Boden	70 l
Schublade DS	9 l (418 x 311 x 61,5 mm)
Schublade DL	19 l (418 x 311 x 133 mm)

Eigengewicht	12,9 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Traglast Aluschiene	7,5 kg
Gesamtkapazität	50 kg
Zuladung je Schublade	18kg

Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
-------------------	-----------------

Zertifikate	REACH (EG 1907/2006) PAK, N-2580
-------------	-------------------------------------

Kompatibel mit	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor ▪ L-BOXX ProClick ▪ Trennwandset DL ▪ Insetboxsets DS
----------------	---





General Information

Product name	Large 3 Drawer Tool Box
Item no.	6100001675
GTIN/EAN	4262403285811
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Slovenia
Scope of delivery	- Large 3 Drawer Tool Box 1x Divider Set Drawer DL

Product Image



Characteristics

- Modular and stackable**
 Robust tool module with drawers and coupling mechanism for intuitive connecting and disconnecting
- Well-designed equipment**
 Aluminum rails for docking ProClick tool bags, M6 threads for accessories, partitions for more structure inside
- Practical & safe**
 Thanks to the cubing concept, usable as a stable base for mobile work surfaces; lockable with Safety Lock and optional padlock; foldable metal handles for secure transport
- System-compatible and mobile**
 Stackable, connectable, and compatible with the product lines L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick, and L-BOXX Baseline



Revision 1.0_2025_07



Colour / Material

Colour

RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracite grey
RAL 5002 ultramarine blue

Material

- | | |
|------------------|------------------|
| ① Lid | PP |
| ② Body | PP |
| ③ Drawer DS | PP |
| ④ Drawer DL | PP |
| ⑤ Handles | 2K - ABS and TPE |
| ⑥ Coupling latch | ABS |
| ⑦ Metal rails | AL |

Technical Data

External dimensions

Width 559 mm

Depth 432 mm

Height 476 mm

Internal dimensions

Width 409 mm

Depth 340 mm

Height 419 mm

Volume

Body 70 l

Drawer DS 9 l (418 x 311 x 61,5 mm)

Drawer DL 19 l (418 x 311 x 133 mm)

Weight 12,9 kg

Load capacity lid up to 100 kg

Total capacity alu rail 7,5 kg

Total capacity max. 50 kg

Loading capacity drawer 18 kg

Temperature range -20°C bis +80°C

Certificates REACH (EG 1907/2006)
PAK, N-2580

Compatible with

- L-BOXX Baseline
- L-BOXX Contractor
- L-BOXX ProClick
- Divider Set Drawer DL
- Organizer Bin Sets DS

