


1 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte

Product ID: PCI1PECP



Diese leistungsfähige parallele Adapterkarte (EPP/ECP) kann in einen freien PCI-Steckplatz installiert werden, um Ihrem Computer einen IEEE 1284 Parallelport hinzuzufügen. Eine kostengünstige Methode, Parallelgeräte an Ihren Computer anzuschließen, mit Datenübertragungsraten von bis zu 1,5 Mbit/s (bis zu 3x schneller als On-board-Parallelports). Die Adapterkarte unterstützt parallele Kommunikation über EPP, ECP, SPP und BPP und ist in praktisch jeden PC einfach einzubauen. Die Karte unterstützt Windows® und Linux®, und IRQ-Freigabe sowie Plug and Play-Fähigkeit gewährleisten praktische, problemlose Verbindungen zu allen parallelen Peripheriegeräten. Die perfekte Doppelprofil-Lösung: Die PCI-Paralleladapterkarte beinhaltet sowohl ein Standard-Slotblech als auch ein Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech für den Einbau in Slimline- oder Kleingehäuse-Systeme. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbinden Sie alle Parallel-Peripheriegeräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkarten-Lesegeräte.

Features

- Unterstützt EPP, ECP, SPP und BPP
- Standard- und Low-Profile-Slotblech mitgeliefert.
- Datenübertragungsrate bis zu 1,5 Mbit/s.
- IRQ-Freigabe eliminiert Konflikte zwischen mehreren Karten.
- Einfache Plug and Play-Installation
- Installationscripts verfügbar für Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 und Mandrake 8.2

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Chipset-ID	ASIX - MCS9805CV
	Industrienormen	BPP
		ECP
		EPP
		PCI 2.2
		SPP
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Portart	Integriert auf Karte
Ports	1	
Schnittstelle	Parallel	
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	1,5 Mbit/s
Steckverbinder	Externe Ports	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
	Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja
Physische Eigenschaften	Produktbreite	0.8 in [20 mm]
	Produktgewicht	1.9 oz [54 g]
	Produkthöhe	4.7 in [120 mm]
	Produktlänge	4.7 in [120 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [132 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 1-Port-PCI-Parallelkarte
		1 - Low Profile-PCI-Slotblech
		1 - Treiber-CD
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.