

# RZ 2,54 - 间隔板

1780044

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1780044>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

间隔板，可将针距增加2.54 mm，可与具有相同轮廓的连接器拼接，颜色：绿色



## 商业数据

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 订货号         | 1780044         |
| 包装单位        | 100 pc          |
| 最小订货量       | 100 pc          |
| 销售关键代码      | AARZCC          |
| 产品关键代码      | AARZCC          |
| 目录页面        | 页码105 (CC-2007) |
| GTIN        | 4017918040727   |
| 单件重量 (含包装)  | 0.87 g          |
| 单件重量 (不含包装) | 0.842 g         |
| 原产地         | DE              |

# RZ 2,54 - 间隔板

1780044

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1780044>



## 技术数据

### 产品属性

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品类型 | 间隔板              |
| 产品系列 | DECKEL + RZ + DP |
| 位数   | 1                |
| 针距   | 2.54 mm          |

### 材料规格

|               |               |
|---------------|---------------|
| 颜色 (外壳)       | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0            |

### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 2.54 mm |
| 针距 | 2.54 mm |

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460407 |
| ECLASS-13.0 | 27460407 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

### EF3.0 气候变化

CO2e 千克

0.012千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱)邮编: 211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)