

Mod. 5212HL B

5212HL EXPLORER CASES


La **Explorer Cases 5212HL** est une valise professionnelle légère conçue pour garantir une protection maximale des équipements sensibles, même dans les conditions les plus extrêmes. Elle est résistante aux chocs, à l'eau et aux agents extérieurs, ce qui la rend idéale pour des applications techniques et une utilisation en extérieur.

Équipée d'un couvercle amovible avec ouverture coulissante, d'une poignée ergonomique avec revêtement soft grip et de fermetures robustes à ouverture rapide, elle assure une utilisation simple et fiable. La valve automatique de pressurisation maintient l'équilibre interne en cas de variations d'altitude ou de température, tandis que les points de fermeture renforcés en acier inoxydable permettent l'utilisation de cadenas pour une sécurité accrue.

- Couvercle amovible avec ouverture coulissante
- Poignée robuste avec prise ergonomique soft grip
- Valve automatique de pressurisation
- Fermetures à ouverture rapide
- Points de fermeture renforcés en acier inoxydable pour cadenas



METRIC MM-KG-C°

**DIMENSIONS INTERNES**

L LONGUEUR	520 mm
W LARGEUR	285 mm
D PROFONDEUR	125 mm
COUVERCLE	30 mm
FOND	95 mm


DIMENSIONS EXTERNES

L LONGUEUR	550 mm
W LARGEUR	350 mm
D PROFONDEUR	145 mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

POIDS À VIDE	2.35 Kg
POIDS AVEC MOUSSE	2.85 Kg
POIDS AVEC PORTE-FUSIL	Kg
VOLUME	18.5 lt
FLOTTABILITÉ	12.7 Kg/max
TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C min -33 / max 90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSIONS INTERNES

L LONGUEUR	20.47 in
W LARGEUR	11.22 in
D PROFONDEUR	4.92 in
LID	1.18 in
BASE	3.74 in

DIMENSIONS EXTERNES

L LONGUEUR	21.65 in
W LARGEUR	13.78 in
D PROFONDEUR	5.70 in

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

POIDS À VIDE	5.18 lbs
POIDS AVEC MOUSSE	6.28 lbs
POIDS AVEC PORTE-FUSIL	lbs
VOLUME	4.88 gal
FLOTTABILITÉ	27.99 lbs/max
TEMPÉRATURE DE SERVICE	°F min -27.4 / max 194