

## MERKMALE

- A2-Edelstahlkonstruktionen für lange Lebensdauer
- BS4320
- Erhältlich in einer Reihe von metrischen Größen

## Unterlegscheibe aus Edelstahl, 1,25 mm Dicke, M10 (Form B), A2 304

RS Best.-Nr. 530-804



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese Edelstahlscheiben der bewährten Marke RS Pro werden in der Regel mit einem Befestigungselement mit Gewinde und einer Mutter verwendet, um die Last beim Festziehen einer Schraube, Schraube oder Mutter über eine größere Oberfläche zu verteilen. Da sie aus Edelstahl bestehen, haben sie ein Element der Korrosionsbeständigkeit und sind für den Einsatz in vielen Umgebungen geeignet.

## Allgemeine Spezifikationen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Für Schrauben-/Bolzengröße</b> | M10 (Form A)   |
| <b>Material</b>                   | Edelstahl  |
| <b>Oberfläche</b>                 | Einfach  |
| <b>Anwendung</b>                  | Wird häufig in vielen Elektronik-, Lebensmittel-, Chemie- und Bauanwendungen verwendet |

## Mechanische Spezifikationen

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Innendurchmesser</b>    | 10.5mm |
| <b>Außendurchmesser</b>    | 21mm   |
| <b>Edelstahlausführung</b> | A2 302 |
| <b>Dicke</b>               | 1.25mm |

## Zulassungen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Konformität/Zertifizierung</b> | BS4320 |
|-----------------------------------|--------|



| RS Part No. | Thread Size | Inside Diameter | Outside Diameter |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| 189664      | M8          | 6.4mm           | 12.5mm           |
| 189670      | M10         | 10.5mm          | 21mm             |
| 275715      | M16         | 17mm            | 30mm             |
| 275721      | M20         | 21mm            | 37mm             |
| 530797      | M8          | 8.4mm           | 17mm             |
| 530804      | M10         | 10.5mm          | 21mm             |
| 530810      | M12         | 13mm            | 24mm             |
| 1839051     | M12         | 13mm            | 24mm             |
| 2484618     | M16         | 17mm            | 30mm             |
| 2484624     | M20         | 21mm            | 37mm             |