



Filterlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP55, Luftstrom: 250 m³/h, Ue AC: 230 V

Ausführung	
Produkt-Markennamen	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel maximal	52 dB
aufgenommene Wirkleistung Nennwert	45 W
Ausschnittbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Betriebsdauer	40 000 h
Läuferdrehzahl bei 50 Hz Bemessungswert	2 760 1/min
Läuferdrehzahl bei 60 Hz Bemessungswert	3 030 1/min
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
aufgenommener Strom maximal	0,3 A
Betriebsspannung	
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	230 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil Lüfter	Nein
Anzahl	
Anzahl der Ventilatoren	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	250 mm
Breite	250 mm
Tiefe	126 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Ja
Nettogewicht	1,8 kg
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur während Betrieb	
• minimal	-10 °C

• maximal

55 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Sonstige

Umwelt



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6523-5LV41>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6523-5LV41>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6523-5LV41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

24.05.2025

