


8Q

ラージレバー・ロッカースイッチ Large Lever & Rocker Switches

RoHS対応品


RoHS
Compliance



■特長

8Q ラージレバー・ロッカースイッチは、プレート取り付けタイプで、操作部は**8M**タイプより大きなレバー・ロッカーが取り付けできるよう設計されています。パネル内部スペースは小さく、操作部は大きくしたい場合には最適なスイッチです。操作部は、落ち着いた雰囲気ツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・ロッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。なお、取付方法は下図をご参照ください。

■取付方法の一例/Mounting Methods



■標準付属部品/Standard Accessories

《添付部品/Supplied separately》


レバー/Lever		ロッカー/Rocker	
(ポリカーボネート樹脂) Polycarbonate resin		(ポリカーボネート樹脂) Polycarbonate resin	
色調/Color	形名/Part No.	色調/Color	形名/Part No.
白 White	140000050441	白 White	140000480524
赤 Red	140000050442	赤 Red	140000480525
黒 Black	140000050443	黒 Black	140000480526
グレー Gray	140000050444	グレー Gray	140000480527

●ご注文時に**レバー**か**ロッカー**のいずれか1つを形名にてご指定ください。
Specify accessory part number in your order.

■Features

The **8Q** Large Lever・Rocker Switch is a plate-mounting type, and is designed to mount a larger lever・rocker than the **8M** type. It is ideal where small space inside the panel and a large actuator is desired. The actuator comes in lever・rocker types, each of which is available in matted 4 colors. Select one suitable to panel design. See the diagram below for mounting.

■パネル抜孔図/Panel Cut-Out Dimension




■レバー・ロッカーの取付方法

Lever or Rocker Installation Procedure

レバー・ロッカーはプレートの耳部をドライバーなどで押さえつけて固定してください。

Install the lever・rocker between brackets. Force both brackets against actuator with a screw driver or similar device.



トグル
スイッチ

レバー・ロッカー
スイッチ

押ボタン
スイッチ

光式
スイッチ

表面実装用
スイッチ

デッド
スイッチ

スライド
スイッチ


ロータリー
スイッチ

キー
スイッチ

トリガー
スイッチ



フラット
スイッチ

単極双投/SPDT

(レバー取付例)
(Mount with Lever)ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.定格表示側
Rating marking side



スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
	形名 Part No.		
★ 8Q1011-Z	ON	—	ON
▲ 8Q1021-Z	ON	OFF	ON
▲ 8Q1021C-Z	ON	OFF	ON
★ 8Q1041-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ 8Q1051-Z	ON	OFF	(ON)
▲ 8Q1061-Z	ON	—	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3	—	2-1

2極双投/DPDT

(ロッカー取付例)
(Mount with Rocker)ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.定格表示側
Rating marking side



スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
	形名 Part No.		
★ 8Q2011-Z	ON	—	ON
▲ 8Q2011C-Z	ON	—	ON
★ 8Q2021-Z	ON	OFF	ON
▲ 8Q2021C-Z	ON	OFF	ON
★ 8Q2041-Z	(ON)	OFF	(ON)
★ 8Q2051-Z	ON	OFF	(ON)
★ 8Q2061-Z	ON	—	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6	—	2-1 5-4

3極双投/3PDT

(レバー取付例)
(Mount with Lever)ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.定格表示側
Rating marking side

スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
	形名 Part No.		
★ 8Q3011-Z	ON	—	ON
★ 8Q3021-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9	—	2-1 5-4 8-7

4極双投/4PDT

(ロッカー取付例)
(Mount with Rocker)ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.定格表示側
Rating marking side

スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
	形名 Part No.		
★ 8Q4011-Z	ON	—	ON
▲ 8Q4021-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9 11-12	—	2-1 5-4 8-7 11-10

● はんだ付け仕様、洗浄仕様は、106ページをご参照ください。
See the specifications of soldering and flux cleaning on page 106.★ (黒星) は、受注生産品です。
★ : Made to order products.☆ (白星) は、標準品です。
☆ : Semi-standard products.▲ は、お問い合わせ品です。
▲ : Inquiry products.(ON) は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.