

# EMG748

## Gant résistant à la coupure de niveau D / A4 avec enduction en nitrile sableux

Gant doux et confortable, offrant une résistance moyenne à la coupure, avec enduction en nitrile sableux. Idéal pour la manutention de pièces tranchantes dans des milieux secs, huileux ou graisseux.

### Caractéristiques

- ▲ Protection à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C pendant une courte période (15 secondes maximum)
- ▲ Conçu pour faciliter les mouvements et un port continu
- ▲ Dos de la main respirant, réduisant la transpiration
- ▲ Doublure sans couture pour éviter les irritations
- ▲ Poignet élastiqué pour un bon maintien



### Certifications



### Secteurs et applications appropriés

#### Secteurs d'activité

- ▲ Aéronautique
- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment

#### Applications

- ▲ Assemblage de composants et de produits
- ▲ Manutention de marchandises générales
- ▲ Menuiserie et travail du bois
- ▲ Maintenance générale

#### Europe

sales@globus.com  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

salesusa@globusgroup.com  
+1 83 337 54747

# EMG748

Gant résistant à la coupure de niveau D / A4 avec enduction en nitrile sableux

## Informations sur le produit

<b>Matériaux</b>	Doublure:	Fibre de verre, Polyéthylène haute performance, Nylon, jauge13
	Revêtement:	Nitrile rugueux
<b>Couleur</b>	Gris / Noir	
<b>Longueur</b>	220mm	
<b>Style de manchette</b>	Poignet élastique en tricot	

## Informations de commande

<b>XS</b>	EMG00748FB	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
<b>S</b>	EMG00748FD	
<b>M</b>	EMG00748FF	
<b>L</b>	EMG00748FH	
<b>XL</b>	EMG00748FJ	
<b>XXL</b>	EMG00748FL	
<b>XXXL</b>	EMG00748FN	

## Informations supplémentaires

**Légende des certifications**



ou cliquez [ici](#)

**Déclaration de conformité**



ou cliquez [ici](#)

**Voir le produit en ligne**



ou cliquez [ici](#)

### Europe

sales@globus.com  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

### Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

### Americas

salesusa@globusgroup.com  
+1 83 337 54747