



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	New Unica
Ästhetischer Name	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Schalter
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektronisch
Anzahl der Wippen	2
Stellglied	Drucktaste
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	3 V DC 2,4 GHz
Farbton	Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Anzahl der Module	2 Module
Anzahl der Funktionstasten	1 2
Lokale Signalisierung	Inbetriebnahme: 1 1 LED pro Kanal (grün/rot)
Signalisierungsfunktion	Inbetriebnahme
Anzahl der Ausgänge	1 Fernsteuerung 2 Fernsteuerung
Kontrolltyp	Drucktaste Anpassung der Verdrahtungsgeräte Drucktaste
Software-Name	Wiser App: Geräteeinrichtung
Zeitverzögerung	Ohne Zeitverzögerung
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee 3.0: 10 kostenlos (0 - 50°C)
Typ der Technologie	ZigBee 0 - 50°C
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW at < 50 m
Systemanforderungen	Android 5.1 oder höher Wiser Home Steuerung
Angeschlossene Hilfsgeräte	Bis zu 11 verdrahtete Geräte, Entfernung: < 50 m
Beschriftung	-
Geliefertes Zubehör	Klebeband
Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: LED

Montagehalterung	Rückwand
Gehäusevariante	Direkte Montage
Befestigungsmodus	Durch 2 Schrauben
Installationstyp	Innenraum
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Verpackungstyp	Kasten
Einbautiefe	0 Mm
Tiefe	12 Mm
Breite	74,5 Mm
Höhe	74,5 Mm
Produktgewicht	0,025 Kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %)

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...45 °C
Schutzart (IP)	IP20 0 - 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % 0 - 50°C
Schutzart (IK)	IK03
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Bleifrei
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,7 Cm
VPE 1 Breite	9,5 Cm
VPE 1 Länge	9,5 Cm
VPE 1 Gewicht	88 G
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30 Cm
VPE 2 Breite	30 Cm
VPE 2 Länge	40 Cm
VPE 2 Gewicht	3,665 Kg

Environmental data

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahme EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmereinformationen	Ja
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- b- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.
Rücknahme	No
Austauschbare Batterie	User replaceable