



6-6

E0845026

Rörkabelsko KR, 6.0mm², M6



Produktegenskaper:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Passar ledare klass 2 | Ja |
| Passar ledare klass 5 | Ja |
| Passar ledare Klass 6 | Ja |
| Isolerad | Nej |
| Max. ström (I _{max}) | 51 A |
| Antal fastsättningshål | 1 . |
| Flänsform | Ringform |
| Färg på isolering | Övrigt |
| Smalt flänsutförande | Nej |
| Med inspektionshål | Ja |
| Kategori ledare | Flera |
| Max Temp | 150 °C |
| Ytskydd | Förtent |
| Material | Koppar |
| Anslutningsvinkel | 180° (horisontal) |
| Måttserie | KR/KS (0.75-6mm ²) |

Mått & Dimensioner:

| | |
|----|--------|
| HS | 6.5 mm |
| ID | 4 mm |
| OD | 6 mm |

| | |
|----------------------|-------------------|
| T | 1.6 mm |
| P1 | 6 mm |
| P2 | 7 mm |
| L | 25 mm |
| N | 8 mm |
| W | 10 mm |
| MOQ | 100 . |
| Enhet | st |
| Bultmått metrisk (M) | 6 . |
| Nominell area | 6 mm ² |
| Måttserie | KR/KS (0.75-6mm2) |

Godkännanden:

| | |
|--------------------|----|
| Godkänd enligt CE | Ja |
| Godkänd enligt DNV | Ja |

Compliance:

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| CA Proposition 65 | In compliance |
| Conflict Minerals | Contain "Tin" |
| Extended Minerals | Contain "Copper" |
| Iron and Steel Sanction | In compliance |
| PFAS | No PFAS |
| POPs | No POPs |
| REACH | No SVHC (Latest. 05 Nov 2025) |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863) |
| SCIP | Not Applicable |
| US TSCA | No (5 PBT Subs, Feb 2021) |
| ECCN (EU) | No CLASS |
| ECCN (US) | EAR99 |

Övrig information:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| ETIM-Klass | EC001051 - Rörkabelsko |
| ETIM-Version | 9.0 |
| Varumärke | NEMIQ |
| Produktgrupp | Rörkabelskor |
| Sökbeskrivning | RÖRKABELSKO KR |
| Alternativt Artikelnummer | 6-6 |
| E-nummer | E0845026 |

Logistisk information:

| | |
|---------------|--|
| Artikelstatus | Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning. |
| E-nummer | E0845026 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| MOQ | 100 . |
| Strekkod | 733117612135 |
| Ursprungsland | IN |
| Artikelnummer | 6-6 |
| Tullstatistikkod | 85369010 |
| Enhet | st |

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.