

# 4-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Product ID: VS421HD4K



Met de VS421HD4K 4-poorts HDMI 4K switch kunt u een scherm of projector delen met vier HDMI-audio/videobronapparaten. De switch heeft vier onafhankelijke ingangen, die elk een resolutie van 4K en 7.1 surround sound audio ondersteunen.

De 4-poorts switch ondersteunt ook MHL op HDMI-ingangspoort 1, waardoor u video op voor MHL geschikte mobiele apparaten zoals Samsung Galaxy tablets en smartphones kunt weergeven.

## Verbazingwekkende beeldkwaliteit met 4K ondersteuning

U zult versteld staan hoe deze videoswitch Ultra HD beeldkwaliteit behoudt. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. Omdat de switch ook neerwaarts compatibel is met high-definition 1080p, kunt u ervan verzekerd zijn dat elke videobron fantastisch wordt weergegeven in uw digitale reclametoepassing.

## **Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering**

Deze HDMI switch is gemaakt van massief aluminium, en dus duurzaam en zwaar genoeg om te voorkomen dat de unit wordt opgetild of rondslingert als tegen de aangesloten HDMI-kabels wordt gestoten of deze worden verplaatst. Door zijn compacte design kan de switch ook gemakkelijk in elke vergaderruimte, klaslokaal, thuisbioscoop of digitale reclametoepassing worden geïntegreerd.

## **Probleemloze bediening met automatische omschakeling en EDID**

Deze switch garandeert probleemloze bediening met automatische omschakeling, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd. Automatische omschakeling stimuleert directe samenwerking tussen collega's, waardoor u uw projector gemakkelijk kunt delen met meerdere bronapparaten in een vergaderruimte of klaslokaal. De VS421HD4K ondersteunt ook handmatige bediening met de meegeleverde IR-afstandsbediening, of direct op het apparaat met in het frontpaneel aangebrachte tuimelschakelaar.

Deze switch bespaart ook tijd tijdens de installatie met EDID-emulatie, waardoor al uw native instellingen zoals resolutie en vernieuwingsfrequentie tussen uw scherm en vidbronapparaten worden gezonden. EDID-emulatie zorgt voor maximale compatibiliteit met uw 4K-scherm, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

De VS421HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Deel een 4K tv of projector met vier verschillende 4K videobronnen
- Werk direct samen met collega's door meerdere gebruikers op hetzelfde scherm aan te sluiten, en tussen invoerapparaten te schakelen
- Geschikt voor digitale reclametoepassingen om tegelijkertijd meerdere bronapparaten weer te geven
- Voor uw thuisbioscoop om vier A/V-apparaten op uw tv aan te sluiten, zoals blu-ray spelers, kabel-/satelliet set-top boxes en computers

### Features

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K
- Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering
- Probleemloze bediening, met automatische 4-poortsomschakeling
- 4x1 HDMI switch met MHL ondersteuning
- IR-afstandsbediening meegeleverd
- 7.1 surround sound audio
- Compact
- Tuimelschakelaarknop op frontpaneel
- EDID-emulatie

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Industriestandaarden	HDMI 1.4
	Poorten	4
<b>Prestaties</b>	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Maximale digitale resoluties	4K @ 30 Hz
	Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	MHL 2.0
<b>Connector(en)</b>	Connector A	4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Voeding-LED 4 - Poortselectie LED (1 / 2 / 3 / 4)
	<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	36
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	5% tot 90%
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	3.3 in [85 mm]
	Gewicht product	9.9 oz [280 g]
	Hoogte product	0.6 in [14 mm]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	5.5 in [139 mm]
	Type behuizing	Aluminium
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	18.7 oz [530 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 4-poorts 4K HDMI-switch 1 - IR-kabel 1 - Afstandsbediening 1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.