

Fiche technique du produit

Spécifications



corps de voyant 110v 120v ac sans capuchon

9001KP1

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de voyant
Nom de l'appareil	K

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Couleur de la capsule/cabochon	Sans capsule
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur 110 V CA 50/60 Hz Via transformateur 120 V CA 50/60 Hz
Forme de la tête de vis	Rond
Source lumineuse	Ampoule à incandescence
Mode opératoire	Normal
[Us] tension d'alimentation	110...120 V
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur intégral
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz
Dimension	30 mm

Environnement

Certifications du produit	CE CSA LR25490 classe 3211 03 fichier UL E42259 CCN NKCR
Degré de protection IP	IP65 IP66
Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,572 cm
Largeur de l'emballage 1	5,588 cm
Longueur de l'emballage 1	9,144 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage (Kg)	222,26 g
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	1200
Hauteur de l'emballage 2	101,6 cm
Largeur de l'emballage 2	101,6 cm
Longueur de l'emballage 2	121,92 cm
Poids de l'emballage 2	272,609 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



