



NOTE:
注記;

△ 本寸法は2Pのみ1.5とする。
TO BE APPLIED DIMENSION 1.5 FOR 2POS ONLY

0.5	32.0	30.2	30.5	12	9-	-2	7-	-2	5-	-2	3-	-2	1-	-2
	27.0	25.2	25.5	10	9-	-0	7-	-0	5-	-0	3-	-0	1-	-0
	24.5	22.7	23.0	9	8-	-9	6-	-9	4-	-9	2-	-9		-9
	22.0	20.2	20.5	8	8-	-8	6-	-8	4-	-8	2-	-8		-8
	19.5	17.7	18.0	7	8-	-7	6-	-7	4-	-7	2-	-7		-7
0.5	17.0	15.2	15.5	6	8-	-6	6-	-6	4-	-6	2-	-6		-6
0.9	14.5	12.7	13.0	5	8-	-5	6-	-5	4-	-5	2-	-5		-5
	12.0	10.2	10.5	4	8-	-4	6-	-4	4-	-4	2-	-4		-4
	9.5	7.7	8.0	3	8-	-3	6-	-3	4-	-3	2-	-3		-3
0.9	7.0	5.2	5.5	2	8-172142-2	6-172142-2	4-172142-2	2-172142-2	172142-2					

J	C	B ±0.2	A	極数	赤 RED	緑 GREEN	青 BLUE	黒 BLACK	自然色 NATURAL
				pos.	P/N & COLOR 型番及び色				

材料 (MATERIAL) 66 NYLON (UL 94V-0)		一般公差 TOLERANCE ± 0.3 EXCEPT ± AS NOTED		AMP AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
仕上 (FINISH) 上表参照 SEE TABLE		DR. <i>kyuasa 10/80</i> CHK. <i>H Yamada 10/80</i> DE. <i>A. Tomitaka 8/80</i> APP. <i>M. Sato 10/80</i>		名称 (NAME) REC. HOUSING - LOW PROFILE EI SERIES CONN. ロ-プロファイル EI シリーズ コネクター	
		SIZE	LOC	番号 (NO.)	
		B	J	C-172142	
		尺度 (SCALE)		REV.	SHEET
		4-1		C1	1 OF 1

WAS C78-26029

単位: 概 DIMENSIONS IN MM, DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST 4

C1	ADDED ENGLISH J-1448	Done	1/6/82
C	形状一部変更 J81-5931	H Yamada	3/6/81
B	色付型番追加 J80-5680	H Yamada	10/80
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK. DATE