



QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4"

418QR



Art.-Nr. 11111050

GTIN 4018754291366

Modell 418QR



Bezeichnung.

QR-Feinzahnknarre 1/4 RSW.4.5° L.90mm

Eigenschaften.

- kurze Ausführung
- 1/4" Außenvierkant-Abtrieb
- umschaltbar
- 80 Zähne
- für Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- mit Stahlgriff
- FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
- DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3122 / ISO 3315

Vorteile.

Made in Germany - umschaltbare STAHLWILLE Knarre mit Stahlgriff, 80 Zähne, QR Druckknopf-Auslösung, Länge 90 mm, DIN 3122/ISO 3315, Chrome Alloy Steel, verchromt, 11111050.

Einzigartiges QR Verriegelungssystem - sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseinsatz ohne Platzverlust.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE schützt vor FOD (Foreign Object Damage). Aufgrund der schraublosen Ausführung ist unser Werkzeug ideal für sicherheitsrelevante Bereiche, wie bspw. die Luftfahrt.



Feinzahnknarren-Mechanik

Unsere Feinzahnknarren erreichen mit 80 Zähnen einen Arbeitswinkel von nur 4,5° für möglichst präzises Arbeiten in beengten Räumen. 8 parallel greifende Zahnpaare sorgen gleichzeitig für maximale Belastbarkeit und ein besonders ruhiges Laufgefühl, selbst bei hohen Drehmomenten.

Technische Attribute.

a	12,2 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4
Anzahl Zähne	80
Arbeitswinkel	4,5 °
Breite mm (b)	22,5 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Länge mm (L)	90 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	90
Breite mm (IFS)	22
Höhe mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	140
Breite (verpackt, mm)	110
Höhe (verpackt, mm)	20
Volumen (verpackt, dm3)	0.308 dm3
Art.-Nr.	11111050
Gewicht (brutto, kg)	0,080
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754291366
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000

Packnorm

1

Gewicht (g)

74 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
11111050	418QR	QR-Feinzahnknarre 1/4 RSW.4.5° L.90mm	4018754291366

GTIN-Code.



Zubehör.




11180010
Bit-Halter



11030003
Vergrößerungsstück

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal